

ÖLFLEX® CRANE F

Hava şartlarına dayanıklı kauçuk yassı iletkenler


ÖLFLEX® CRANE F - Açık mekanda ve vinç uygulamalarında/konveyörlerde kullanım için düz kablo. Kauçuk elektrik ve kontrol kablosu, U₀/U:300/500V

Bilgi

Dış mekân kablo arabası uygulaması için

Az yer kaplayan tesisatlar

Ayrıca enerji zincirleri ve asansör uygulamaları için uygundur



Dış kullanım için uygun



Soğuğa dirençli



Yağlara dayanıklı



UV-dayanım

Faydalar

Zorlu çevre koşulları için hava koşullarına dayanıklı

Yassı kablolar yuvarlak kablolardan daha az yere ihtiyaç gösterir

Daha küçük bükülme yarıçapı mümkündür

Uygulama alanı

Maks. 50 m asma uzunluğuna sahip asansörler için kullanılabilir

Şantiyelerde ve tersanelerde vinç sistemlerinde sabit kurulum veya kablo arabası sistemlerinde esnek kullanım için

Kanalizasyon arıtma tesisleri, çelikhaneler ve yüksek raf tesisleri

ÖLFLEX®CRANE ve ÖLFLEX®LIFT kabloların uygulama şekillerini ekte, seçim tablosu A3'te bulabilirsiniz.

ÖLFLEX® CRANE F

Ürün özellikleri

IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

Norm referansları / Onaylar

VDE 0250-809'a uygun (NGFLGÖU)

Ürün yapısı

İletkenler: İnce çok telli saf bakır

Damar izolasyonu: kauçuk bileşimi

Dış kaplama özel kauçuk karışımından

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000825

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Yassı kablo

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000825

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yassı kablo

Damar tanımlama kodu:

En fazla 5 damar için: VDE 0293-308 uyarınca renk kodlu, Ek T9'a bakın

6 damardan itibaren: beyaz numaraları ile siyah

İletken bükümü:

VDE 0295/IEC 60228 uyarınca

25 mm²'ye kadar bakır iletken: ekstra ince tel, sınıf 6

35 mm²'den itibaren: İnce tel, sınıf 5

Minimum bükülme yarıçapı:

Esnek kullanım: 10 x kablo kalınlığı

Sabit tesisat: 4 x kablo kalınlığı

Nominal gerilim:

U₀/U: 300/500 V

Test gerilimi:

3000 V

Topraklama iletkeni:

G = Sarı-Yeşil topraklama iletken

X = Topraklama iletkensiz

Sıcaklık aralığı:

Esnek kullanım: -25 °C ila +90 °C

Sabit tesisat: -40 °C ila +90 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara

Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

ÖLFLEX® CRANE F

Ürün kodu	Damar sayısı x Kesit (mm ²)	Dış boyutlar, genişlik x yükseklik (mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
ÖLFLEX® CRANE F				
0041041	4.0 G 1.5	17.5 x 6.2	57,6	200
0041042	5.0 G 1.5	21.5 x 6.2	72	240
0041043	7.0 G 1.5	29 x 6.2	100,8	360
0041044	8.0 G 1.5	31.5 x 6.2	115	370
0041045	10.0 G 1.5	40 x 6.5	144	520
0041046	12.0 G 1.5	47 x 6.5	172,8	620
0041047	4.0 G 2.5	21 x 7.5	96	280
0041048	5.0 G 2.5	27 x 7.5	120	400
0041049	7.0 G 2.5	35 x 7.5	168	520
0041050	8.0 G 2.5	39 x 7.5	192	550
0041051	12.0 G 2.5	56 x 8	288	800
0041052	4.0 G 4.0	26 x 9	153,6	410
0041053	7.0 G 4.0	42 x 9	268,8	700
0041054	4.0 G 6.0	29 x 9.5	230	600
0041056	7.0 G 6.0	42 x 9.5	403	850
0041057	4.0 G 10.0	33 x 11	384	800
0041059	4.0 G 16.0	38 x 13	614	1150
0041060	4.0 G 25.0	49.5 x 15	960	1700
0041061	4.0 G 35.0	55 x 17	1344	2360