

ÖLFLEX® PLUG H05VV-F Ağ Bağlantı Kablosu*

Elektrikli cihazlar için PVC şebeke bağlantı kablosu

ÖLFLEX® PLUG H05VV-F Net connecting cable, PVC, 1-2,5mm², 1.end angled earthing-type plug with double earthed contact/2.end IEC coupling or dismantled

Bilgi

Diğer renkler ve tasarımlar talep üzerine sunulur



Uygulama alanı

Elektrikli cihazlar

Ürün özellikleri

Uluslararası fişler ile ilgili daha fazla bilgi için, lütfen www.lappkabel.de adresinde kablo yapılandırıcı kısmına bakın
Kablo ilgili uygulama kısıtlamalardan bir kısmı bu PVC kablo H05VV-F uygulama standardı EN 50565-2 uyarınca dikkat edilecektir, daha parlak siyah dış kılıf önemli ölçüde UV direncini artırır.

Ürün yapısı

1st end: Gated, right-angled earthing-type plug with double earthing contact
2. uç: düz, 3-pimli IEC bağlaştırma, kalıplı

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC001576

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Güç kablosu

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC001576

ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Şebeke bağlantı kablosu

Damar tanımlama kodu:

VDE 0293-308 uyarınca (tablo T9)

İletken bükümü:

VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel

Nominal gerilim:

U0: 250 V AC

Test gerilimi:

2000 V

Topraklama iletkeni:

G = Sarı-Yeşil topraklama iletken

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® PLUG H05VV-F Ağ Bağlantı Kablosu*

Sıcaklık aralığı:

5°C ilâ 60°C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

* Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Lütfen DIN VDE 0620-1, Evde kullanım ve benzer amaçlar için fişler ve soket çıkışları - Bölüm 1: Genel gereklilikler, ek E: "Sadece uygun elektroteknik uzmanlığa ve deneyime sahip kişiler tarafından kurulabilir!" uyarınca güvenli bilgilerini dikkate alın

ÖLFLEX® PLUG H05VV-F Ağ Bağlantı Kablosu*

Ürün kodu	Damar sayısı x Kesit (mm²)	Renk	Dış çap [mm]	Uzunluk (m)	Bakır indeksi kg/1.000 adet
1st end: moulded right-angled earthing-type plug with double earthed contact 2nd end: straight, 3-pin C13 IEC coupling, moulded					
73222334	3 G 1.0	siyah	6.3 - 8	2,5	72
73222336	3 G 1.0	siyah	6.3 - 8	2,5	72
73222381	3 G 1.5	siyah	7.4 - 9.4	5	216
73222335	3 G 1.0	beyaz	6.3 - 8	2,5	72
2nd end: right-angled, 3-pin C13 IEC coupling, moulded					
74320106	3 G 1.5	siyah	7.4 - 9.4	3,5	151,2
74320092	3 G 1.5	siyah	7.4 - 9.4	7,5	324
1st end: moulded right-angled earthing-type plug with double earthed contact 2nd end: 30 mm stripped, with conductor end sleeves					
70261139	3 G 1.0	siyah	6.3 - 8	1,5	43,2
70261140	3 G 1.0	siyah	6.3 - 8	2	57,6
70261141	3 G 1.0	siyah	6.3 - 8	3	86,4
70261166	3 G 1.0	siyah	6.3 - 8	5	144
70261145	3 G 1.0	gri	6.3 - 8	1,5	43,2
70261146	3 G 1.0	gri	6.3 - 8	2	57,6
70261147	3 G 1.0	gri	6.3 - 8	3	86,4
70261143	3 G 1.0	beyaz	6.3 - 8	2	57,6
70261144	3 G 1.0	beyaz	6.3 - 8	3	86,4
70261148	3 G 1.5	siyah	7.4 - 9.4	1,5	64,5
70261149	3 G 1.5	siyah	7.4 - 9.4	2	86
70261150	3 G 1.5	siyah	7.4 - 9.4	3	129
70261160	3 G 1.5	siyah	7.4 - 9.4	5	215
70261185	3 G 1.5	gri	7.4 - 9.4	1	43,2
70261154	3 G 1.5	gri	7.4 - 9.4	1,5	64,5
70261155	3 G 1.5	gri	7.4 - 9.4	2	86
70261156	3 G 1.5	gri	7.4 - 9.4	3	129
70362272	3 G 1.5	gri	7.4 - 9.4	4	172
70261151	3 G 1.5	beyaz	7.4 - 9.4	1,5	64,5
70261152	3 G 1.5	beyaz	7.4 - 9.4	2	86
70261153	3 G 1.5	beyaz	7.4 - 9.4	3	129
70261163	3 G 2.5	siyah	9.2 - 11.4	3	216

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16