

ÖLFLEX® PLUG Uzatma Kablosu 540 P emniyet sarı*

Düz fiş ve bağlaştırmalı topraklı tip uzatma kablosu

ÖLFLEX® PLUG 540 P uzatma kablosu, sarı, 3 damarlı, PUR, IP44 düz fişli ve kaplinli

**Uygulama alanı**

Makine Mühendisliği
İnşaat endüstrisi
Tarımsal ekipman
Nemli iç mekanlarda veya dış mekanlarda

Ürün özellikleri

Diğer uzunluklar, özelleştirilmiş versiyonlar, kablo tipleri ve fiş tipleri talep üzerine sunulur

Ürün yapısı

Takılı, düz toprak tipi tapa (16 amp., 250 V, katı kauçuk, renk: siyah), DIN 49440/441 uyarınca, koruma sınıfı: IP 44

Takılı, düz toprak tipi kaplin, kauçuk kapaklı (16 A, 250 V, katı kauçuk, renk: siyah), DIN 49440/441 uyarınca, koruma sınıfı: IP 44

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC001576

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Güç kablosu

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC001576

ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Şebeke bağlantı kablosu

Nominal gerilim:

U0: 250 V AC

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

* Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

ÖLFLEX® PLUG Uzatma Kablosu 540 P emniyet sarı*

Ürün kodu	Damar sayısı x Kesit (mm ²)	Dış çap [mm]	Uzunluk (m)	Bakır indeksi kg/1.000 adet
73222337	3 G 1.5	8.9	5	215
73222322	3 G 1.5	8.9	10	430
73222375	3 G 1.5	8.9	15	645
73222323	3 G 1.5	8.9	25	1075
73222385	3 G 2.5	10.6	5	360
73222325	3 G 2.5	10.6	10	720
73222386	3 G 2.5	10.6	15	1080
73222326	3 G 2.5	10.6	25	1800

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16