

## ÖLFLEX® PLUG Uzatma Kablosu 540 P emniyet sarı\*

Düz fiş ve bağlaştırmalı topraklı tip uzatma kablosu

ÖLFLEX® PLUG 540 P uzatma kablosu, sarı, 3 damarlı, PUR, IP44 düz fişli ve kaplinli



### Uygulama alanı

Makine Mühendisliği  
İnşaat endüstrisi  
Tarımsal ekipman  
Nemli iç mekanlarda veya dış mekanlarda

### Ürün özellikleri

Diğer uzunluklar, özelleştirilmiş versiyonlar, kablo tipleri ve fiş tipleri talep üzerine sunulur

### Ürün yapısı

Takılı, düz toprak tipi tapa (16 amp., 250 V, katı kauçuk, renk: siyah), DIN 49440/441 uyarınca, koruma sınıfı: IP 44

Takılı, düz toprak tipi kaplin, kauçuk kapaklı (16 A, 250 V, katı kauçuk, renk: siyah), DIN 49440/441 uyarınca, koruma sınıfı: IP 44

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC001576

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Güç kablosu

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC001576

ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Şebeke bağlantı kablosu

Nominal gerilim:

U0: 250 V AC

### Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

\* Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

## ÖLFLEX® PLUG Uzatma Kablosu 540 P emniyet sarı\*

Ürün kodu	Damar sayısı x Kesit (mm <sup>2</sup> )	Dış çap [mm]	Uzunluk (m)	Bakır indeksi kg/1.000 adet
73222337	3 G 1.5	8.9	5	215
73222322	3 G 1.5	8.9	10	430
73222375	3 G 1.5	8.9	15	645
73222323	3 G 1.5	8.9	25	1075
73222385	3 G 2.5	10.6	5	360
73222325	3 G 2.5	10.6	10	720
73222386	3 G 2.5	10.6	15	1080
73222326	3 G 2.5	10.6	25	1800

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16