


UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y

Hassas impuls aktarımı için PUR dış kaplamalı spiral iletken, perdelenmemiş

UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y - PUR spiral kablo, veri işleme, ölçüm ve kontrol mühendisliği için aşınma dirençli veri ve kontrol kablosu

Bilgi

Küçük enine kesitlere sahip, ekranlı spiral iletken
Yüksek eski haline getirme kuvvetleri
PUR dış kılıf



Mekanik dayanım



Yağlara dayanıklı

Faydalar

Spiral uzunluğunun 4 katına kadar uzatılabilen akordiyon yapı
Taşınabilen makineler ve cihazlar için uygundur
Kontrol ve ölçüm sinyallerinin aktarılması

Uygulama alanı

Elektrik branşının beklentileri için
Ölçüm, ayar ve kumanda teknolojisinde
Uygulama ve ölçüm cihazları
Konveyör ve taşıma sistemleri

Ürün özellikleri

Aşınma ve kesme mukavemetli
Çok yüksek esneklik
Halojen içermeyen ve alev geciktirici

UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y

Ürün yapısı

Temel: UNITRONIC® FD P plus
Conductor made of bare copper wires
Damar izolasyonu: Polyolefin bazlı
Dış kılıf: PUR bileşimi
Dış kılıf rengi : Gri
Düz uçların uzunluğu: 1. uç = 200 mm, 2. uç = 600 mm
Diğer versiyonlar ve uzunluklar talep
üzerine temin edilebilir

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000247 ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Spiral kablo
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000247 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Helezon kablo
Damar tanımlama kodu:	DIN 47100
Pik çalışma gerilimi:	250 V (güç iletimi için değil)
İletken bükümü:	VDE 0295, sınıf 6/IEC 60228 sınıf 6 uyarınca ekstra ince tel
Test gerilimi:	1200 V
Sıcaklık aralığı:	Hareketli: -5 °C ila +50 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.
Diğer versiyonlar ve uzunluklar talep
üzerine temin edilebilir

UNITRONIC® SPIRAL LIF2Y11Y

Ürün kodu	Damar sayısı x Kesit (mm ²)	Spiral uzunluğu, uzatılmış (mm)	Spiral uzunluğu, uzatılmamış (mm)	Kablo çapı (mm)	Spiral dış çapı (mm)
73220300	2 x 0.14	400	100	3,4	14
73220301	2 x 0.14	800	200	3,4	14
73220302	2 x 0.14	1200	300	3,4	14
73220303	2 x 0.14	1600	400	3,4	14
73220304	2 x 0.14	2000	500	3,4	14
73220305	3 x 0.14	400	100	3,9	15
73220306	3 x 0.14	800	200	3,9	15
73220307	3 x 0.14	1200	300	3,9	15
73220308	3 x 0.14	1600	400	3,9	15
73220309	3 x 0.14	2000	500	3,9	15
73220310	4 x 0.14	400	100	4,2	17
73220311	4 x 0.14	800	200	4,2	17
73220312	4 x 0.14	1200	300	4,2	17
73220313	4 x 0.14	1600	400	4,2	17
73220314	4 x 0.14	2000	500	4,2	17
73220315	5 x 0.14	400	100	4,5	19
73220316	5 x 0.14	800	200	4,5	19
73220317	5 x 0.14	1200	300	4,5	19
73220318	5 x 0.14	1600	400	4,5	19
73220319	5 x 0.14	2000	500	4,5	19
73220320	6 x 0.14	400	100	4,8	19
73220321	6 x 0.14	800	200	4,8	19
73220322	6 x 0.14	1200	300	4,8	19
73220323	6 x 0.14	1600	400	4,8	19
73220324	6 x 0.14	2000	500	4,8	19
73220325	7 x 0.14	400	100	5,1	20
73220326	7 x 0.14	800	200	5,1	20
73220327	7 x 0.14	1200	300	5,1	20
73220328	7 x 0.14	1600	400	5,1	20
73220329	7 x 0.14	2000	500	5,1	20
73220330	12 x 0.14	400	100	5,9	21
73220331	12 x 0.14	800	200	5,9	21
73220332	12 x 0.14	1200	300	5,9	21
73220333	12 x 0.14	1600	400	5,9	21

UNITRONIC® SPIRAL LIF2Y11Y

Ürün kodu	Damar sayısı x Kesit (mm ²)	Spiral uzunluğu, uzatılmış (mm)	Spiral uzunluğu, uzatılmamış (mm)	Kablo çapı (mm)	Spiral dış çapı (mm)
73220334	12 x 0.14	2000	500	5,9	21
73220335	18 x 0.14	400	100	6,8	27
73220336	18 x 0.14	800	200	6,8	27
73220337	18 x 0.14	1200	300	6,8	27
73220338	18 x 0.14	1600	400	6,8	27
73220339	18 x 0.14	2000	500	6,8	27
73220340	2 x 0.25	400	100	4,3	18
73220341	2 x 0.25	800	200	4,3	18
73220342	2 x 0.25	1200	300	4,3	18
73220343	2 x 0.25	1600	400	4,3	18
73220344	2 x 0.25	2000	500	4,3	18
73220345	3 x 0.25	400	100	4,5	19
73220346	3 x 0.25	800	200	4,5	19
73220347	3 x 0.25	1200	300	4,5	19
73220348	3 x 0.25	1600	400	4,5	19
73220349	3 x 0.25	2000	500	4,5	19
73220350	4 x 0.25	400	100	4,9	20
73220351	4 x 0.25	800	200	4,9	20
73220352	4 x 0.25	1200	300	4,9	20
73220353	4 x 0.25	1600	400	4,9	20
73220354	4 x 0.25	2000	500	4,9	20
73220355	5 x 0.25	400	100	5,3	20
73220356	5 x 0.25	800	200	5,3	20
73220357	5 x 0.25	1200	300	5,3	20
73220358	5 x 0.25	1600	400	5,3	20
73220359	5 x 0.25	2000	500	5,3	20
73220360	6 x 0.25	400	100	5,4	20
73220361	6 x 0.25	800	200	5,4	20
73220362	6 x 0.25	1200	300	5,4	20
73220363	6 x 0.25	1600	400	5,4	20
73220364	6 x 0.25	2000	500	5,4	20
73220365	7 x 0.25	400	100	6,1	21
73220366	7 x 0.25	800	200	6,1	21
73220367	7 x 0.25	1200	300	6,1	21

UNITRONIC® SPIRAL LIF2Y11Y

Ürün kodu	Damar sayısı x Kesit (mm ²)	Spiral uzunluğu, uzatılmış (mm)	Spiral uzunluğu, uzatılmamış (mm)	Kablo çapı (mm)	Spiral dış çapı (mm)
73220368	7 x 0.25	1600	400	6,1	21
73220369	7 x 0.25	2000	500	6,1	21
73220370	12 x 0.25	400	100	6,7	25
73220371	12 x 0.25	800	200	6,7	25
73220372	12 x 0.25	1200	300	6,7	25
73220373	12 x 0.25	1600	400	6,7	25
73220374	12 x 0.25	2000	500	6,7	25
73220375	18 x 0.25	400	100	8,5	31
73220376	18 x 0.25	800	200	8,5	31
73220377	18 x 0.25	1200	300	8,5	31
73220378	18 x 0.25	1600	400	8,5	31
73220379	18 x 0.25	2000	500	8,5	31
73220403	7 x 0.34	1200	300	6,8	25
73220405	7 x 0.34	2000	500	6,8	25
73220410	10 x 0.34	2000	500	8,5	30
73220413	14 x 0.34	1200	300	8,6	31