

LiFY 1 kV

Soğuk havalarda esnek, cihaz veya ölçümler için Sınıf 6 ince telli iletken

LiFY 1kV, güç ve kontrol kablosu, kalın yalıtım duvarlı, PVC özel tek damarlı, ekstra ince bükümlü, 1 kV'ye kadar korumalı çok esnek ölçüm kablosu, maks. +70°C

Bilgi

Son derece esnek / Ekstra ince telli



Faydalar

Düşük sıcaklıklarda esnek olan çok yumuşak PVC izolasyon

Uygulama alanı

Mobil ekipman içinde ve üzerinde kullanım için

Kalın izolasyon cidarı olan 1.000 V versiyonu multimetreler gibi birçok ölçüm cihazı için idealdir.

Teknik eğitim uygulamaları, eğitim ve elektrik laboratuvarlarında ölçüm düzenekleri için

Norm referansları / Onaylar

VDE 0812 ve VDE 0250-1 baz alınmıştır

Ürün yapısı

Bükümlü bakır tel

Damar izolasyonu: PVC bazlı

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Tek damarlı kablo

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000993

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Damar kablosu

İletken bükümü:

Ekstra ince bükülmüş IEC iletken sınıf 6: 0,07 mm

Nominal gerilim:

LiFY ölçüm damarları:

Son durum (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

LiFY 1 kV

U: 1000 VAC

Sıcaklık aralığı:

Esnek kullanım: -15 °C ila +70 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

LIFY 1 kV

Ürün kodu	İletken kesiti (mm ²)	Dış çap [mm]	Damar rengi	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Paket Miktarı
4560011S	0.75	4	siyah	7,2	50
4560021S	0.75	4	mavi	7,2	50
4560041S	0.75	4	kırmızı	7,2	50
4560012S	1.5	4	siyah	14,4	50
4560022S	1.5	4	mavi	14,4	50
4560042S	1.5	4	kırmızı	14,4	50