


LiFY

Soğuk havalarda esnek, cihaz veya ölçümler için Sınıf 6 ince telli iletken

LiFY, güç ve kontrol kablosu, PVC özel tek damarlı, ekstra ince bükümlü, düşük gerilim korumalı çok esnek ölçüm kablosu, maks. +70 °C

Bilgi

Son derece esnek / Ekstra ince telli



Faydalar

Düşük sıcaklıklarda esnek olan çok yumuşak PVC izolasyon

Uygulama alanı

Mobil ekipman içinde ve üzerinde kullanım için

Teknik eğitim uygulamaları, eğitim ve elektrik laboratuvarlarında ölçüm düzenekleri için

Norm referansları / Onaylar

VDE 0812 ve VDE 0250-1 baz alınmıştır

Ürün yapısı

Bükümlü bakır tel

Damar izolasyonu: PVC bazlı

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Tek damarlı kablo

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000993

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Damar kablosu

İletken bükümü:

Ekstra ince bükülmüş IEC iletken sınıf 6: 0,07 mm

Nominal gerilim:

Son derece esnek LiFY damarlar:
en fazla 1,0 mm²: U₀/U: 300/500 V,

Son durum (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

LiFY

Sıcaklık aralığı:

1,5 mm²'den itibaren: U₀/U: 450/750 V

Esnek kullanım: -15 °C ila +70 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Ürün kodu	İletken kesiti (mm ²)	Dış çap [mm]	Damar rengi	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Paket Miktarı
4560017S	0.75	2.5	yeşil/sarı	7,2	100
4560013S	0.75	2.5	siyah	7,2	100
4560014S	0.75	2.5	mavi	7,2	100
4560016S	0.75	2.5	kırmızı	7,2	100
4560027S	1	2.9	yeşil/sarı	9,6	100
4560023S	1	2.9	siyah	9,6	100
4560024S	1	2.9	mavi	9,6	100
4560026S	1	2.9	kırmızı	9,6	100
4560037S	1.5	3.7	yeşil/sarı	14,4	100
4560033S	1.5	3.7	siyah	14,4	100
4560034S	1.5	3.7	mavi	14,4	100
4560036S	1.5	3.7	kırmızı	14,4	100
4560057S	2.5	4.2	yeşil/sarı	24	50
4560053S	2.5	4.2	siyah	24	50
4560054S	2.5	4.2	mavi	24	50
4560056S	2.5	4.2	kırmızı	24	50
4560063	4	5.1	siyah	38,4	100
4560067	4	5.1	yeşil/sarı	38,4	50
4560064	4	5.1	mavi	38,4	100
4560077	6	6	yeşil/sarı	57,6	50
4560073	6	6	siyah	57,6	50
4560074	6	6	mavi	57,6	50
4560076	6	6	kırmızı	57,6	50
4560087	10	6.6	yeşil/sarı	96	50
4560083	10	6.6	siyah	96	50
4560086	10	6.6	kırmızı	96	50