

H01N2-D

Normatif ark kaynak kablosu

H01N2-D, HAR sertifikalı, ark kaynağı için kauçuk bağlantı ve kontrol kablosu, dayanak NSLFFÖU, 100VAC, 150VDC, EN 50525-2-81, IEC 60245, aleve dayanıklı

Bilgi

EN 50525-2-81 uyarınca ark kaynak kablosu
Önceden, VDE tip NSLFFÖU



Soğuğa dirençli



Yağlara dayanıklı



UV-dayanım

Faydalar

Kablonun nihai uygulaması Avrupa CENELEC bölgesi içindeyse hızlandırılmış onay verilmesi için "<HAR>" testi ve sertifikasyon işareti ile <HAR>-sertifikalı tip uyumlu versiyonlar

Uygulama alanı

Kaynak kablosunu sadece EN 50565-2'yi dikkate alarak kullanın

100 V'a kadar el tutuculu elektrotlarda kullanım için

Kuru veya nemli ortamlarda kullanılabilir

Elektrik kaynak cihazından kaynak aletine yüksek akımlar iletmek için

Ürün özellikleri

IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

Norm referansları / Onaylar

Son durum (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

H01N2-D

EN 50525-2-81 uyarınca <HAR> H01N2-D kablo tipi sertifikasyonu

Ürün yapısı

HAR'a göre çıplak bakır tel

VDE 0295 uyarınca 95 mm²'ye kadar büküm yaklaşık sınıf 6'ya ve 120 mm²'den itibaren yaklaşık sınıf 5'e karşılık gelir

Sentetik film veya kâğıttan yapılmış ayırıcı

Dış kılıf: kauçuk bileşim, tip EM5

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000824

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kaynak kablosu

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000824

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kaynak kablosu

İletken bükümü:

EN 50525-2-81 uyarınca H01N2-D

Minimum bükülme yarıçapı:

Esnek kullanım: 12 x dış çap

Nominal gerilim:

U₀/U: 100/100 V

Test gerilimi:

1.000 V

Akım nominal değeri:

VDE 0298 Bölüm 4, tablo 16 uyarınca

EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Sıcaklık aralığı:

Esnek kullanım: -20°C ila +85°C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara

Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).

Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

H01N2-D

Ürün kodu	İletken kesiti (mm ²)	Dış çap [mm]	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
2310026	10	7.7 - 8.7	96	171
2210700	16	8.8 - 9.8	153,6	198
2210701	25	10.1 - 11.3	240	305
2210702	35	11.4 - 12.6	336	415
2210703	50	13.2 - 14.6	480	555
2210704	70	15.3 - 16.9	672	765
2210705	95	17.1 - 18.8	912	1010
2210706	120	19.2 - 21.1	1152	1262
2210707	150	21.1 - 23.2	1440	1610
2210708	240	25.8 - 27.7	2304	2520