

H05RN-F

Elde kullanılan cihazlar ve dekoratif ışık zincirleri için kauçuk kablo

H05RN-F, HAR, elektrik ve kontrol kablosu, kauçuk, 300/500V, Sınıf 5, esnek, -25 °C ila +60 °C arası kullanım, düşük mekanik gerilme, yağa dirençli, alev geciktirici

Bilgi

Yağlara karşı dayanıklı



Soğuğa dirençli



Yağlara dayanıklı



UV-dayanım

Faydalar

Kablonun nihai uygulaması Avrupa CENELEC bölgesi içindeyse hızlandırılmış onay verilmesi için "<HAR>" testi ve sertifikasyon işareti ile <HAR>-sertifikalı tip uyumlu versiyonlar

Uygulama alanı

EN 50565-2 uyarınca: Hafif mekanik gerilimlere dayanıklı; evlerde, mutfaklarda, ofislerde kullanılan cihazlar, aydınlatma için
EN 50565-2 uyarınca: +60 °C de sağlanan maksimum iletken sıcaklığı, +50 °C de maksimum dış yüzey sıcaklığı ve ozon direnç eksikliği dikkate alınarak mekanik stres ile açık alanda sürekli olarak kullanılabilir

Ürün özellikleri

IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

EN 60811-404 uyarınca yağlara karşı dayanıklı

Norm referansları / Onaylar

EN 50525-2-21 uyarınca <HAR> kablo tipi sertifikalı

Son durum (05.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

H05RN-F

Ürün yapısı

HAR'a göre çıplak bakır tel

Damar izolasyonu: Kauçuk bileşimi, tip EI 4

Dış kılıf: kauçuk bileşim, tip EM2

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001578

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Esnek kablo

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001578

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Esnek kablo

Damar tanımlama kodu:

HD 308 uyarınca renkli

İletken bükümü:

VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel

Minimum bükülme yarıçapı:

4 to 8 x dış çap (EN 50565-1)

Nominal gerilim:

U₀/U: 300/500 V

Test gerilimi:

2000 V

Topraklama iletkeni:

G = Sarı-Yeşil topraklama iletken

X = Topraklama iletkeniz

Akım nominal değeri:

IEC 60364-5-52/ VDE 0298-4 uyarınca

EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Sıcaklık aralığı:

Sabit döşenmiş: -25°C ila +60°C

Bazen hareketli: -25°C ila +60°C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara

Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).

Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

H05RN-F

Ürün kodu	Damar sayısı x Kesit (mm ²)	Dış çap [mm]	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
1600250	2 X 0.75	5.7 - 6.7	14,4	55
1600252	3 G 0.75	6.2 - 7.4	21,6	68
16002583	4 G 0.75	6.8 - 7.9	28,8	81
1600251	2 X 1.0	6.1 - 7.3	19,2	63
1600253	3 G 1.0	6.5 - 7.7	28,8	78