

ÖLFLEX® 450 P

Sürtünmeye ve yağlara dayanıklı, aşınma göstergeli el aygıtı hattı

ÖLFLEX® 450 P - Yağa ve aşınmaya dirençli elektrik kablosu, sarı kodlu, el tipi ekipmanlarda kullanım için aşınma göstergeli PUR/PVC çift ceketli

Bilgi

Uygun maliyetli PVC/PUR çift kılıf
Entegre aşınma göstergesi



Mekanik dayanım



Yağlara dayanıklı

Faydalar

İyi fayda-maliyet oranı

Çok sayıda mineral yağ bazlı yağlayıcıya, sulandırılmış asitlere, su alkalin çözeltilere ve diğer kimyasal maddelere karşı dayanıklı

Dış kılıfın sinyal rengi güvenlik ve görsel algıyı artırır

Sarı dış kılıfın ciddi mekanik hasarı kırmızı iç kılıf nedeniyle görünür hale gelir

Uygulama alanı

Matkaplar, zımpara cihazları, makineli testereler veya taşıyıcılar gibi elle tutulan taşınabilir elektrikli cihazlar

Güç veya uzatma kablosu

Ev ve bahçe için taşınabilir cihazlar

Sıcaklık aralığı dikkate alındığından dış mekan kullanımına da uygundur.

Ürün özellikleri

İyi yağ direnci

Aşınma ve çentik mukavemetli

IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

Sürtünme oranı düşük yüzey

Hidrolize ve mikropalara karşı dayanıklı

Son durum (12.01.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® 450 P

Norm referansları / Onaylar

VDE 0250 / 0285'ye göre

Ürün yapısı

Çok telli, çıplak bakır iletken
Damar izolasyonu: PVC bazlı
Birlikte bükülmüş damarlar
İç kılıf: PVC - renk kırmızı
Dış kılıf: PUR – sarı renk

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Esnek kablo
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001578 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Esnek kablo
Damar tanımlama kodu:	VDE 0293-308 uyarınca renkler, Ek T9'a bakın
İletken bükümü:	VDE 0295, sınıf 5/IEC 60228 sınıf 5 uyarınca ince tel
Minimum bükülme yarıçapı:	Ara sıra hareket: 15 x dış çap Sabit tesisat: 4 x dış çap
Nominal gerilim:	U ₀ /U: 300/500 V
Test gerilimi:	3000 V
Topraklama iletkeni:	G = Sarı-Yeşil topraklama iletken X = Topraklama iletkensiz
Sıcaklık aralığı:	Ara sıra hareket: -5 °C ile +70 °C Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir. Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Ambalaj boyutu: kangal $\leq$ 30 kg veya $\leq$ 250 m, aksi takdirde makara
Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

ÖLFLEX® 450 P

Ürün kodu	Damar sayısı x Kesit (mm ²)	Dış çap [mm]	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
ÖLFLEX® 450 P				
0012101	2 X 1.0	8	19,2	82
0012102	3 G 1.0	8.4	29	89
0012202	3 G 1.5	9.3	43	120
00122033	4 G 1.5	10.1	58	160
00122043	5 G 1.5	10.9	72	179
0012302	3 G 2.5	10.8	72	186
00123043	5 G 2.5	13.6	120	283

Son durum (12.01.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16