

## Ty-Rap®çelik dilli ısıya dayanıklı kablo bağı

Çelik dilli/kilit dilli TY- RAP® kablo bağı, LAPP tarafından 105°C'ye kadar sıcaklıklara karşı dayanıklı, ısı dirençli varyant olarak da sunulur.



Halojen içermeyen

### Faydalar

Daha yüksek ısı direnci ile tüm TY-RAP® avantajlarını içerir

### Uygulama alanı

Elektrikli ısıtma araçları veya ısıtma tesisatları gibi yüksek sıcaklıklara maruz kalan alanlarda kullanılabilir

### Norm referansları / Onaylar

Dosya numarası: E49405, tabloya bakın  
UL94 V-2 uyarınca yangın tutumu

### Tasarım

Ürün adındaki "M" ilavesi, "Isıya dayanıklı" anlamına gelir

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000046

ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo bağı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000046

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo bağı

Renk seçeneği:

Açık yeşil- şeffaf

Malzeme:

Isı-dirençli polyamid 6.6

Halojen içermeyen ve silikon içermeyen

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ila +105 °C

### Uyarı

Son durum (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## Ty-Rap®çelik dilli ısıya dayanıklı kablo bağı

TY-RAP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma ABB.

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

**Ty-Rap®çelik dilili ısıya dayanıklı kablo bağı**

Ürün kodu	Ürün açıklaması	UL sertifikalandırma	Uzunluk x Genişlik (mm)	Demet Ø (mm)	Gerilme mukavemeti (N)	Adet / Paket
61723470	TYH 23 M	evet	92.0 x 2.4	-	80	1000
61723460	TYH 232 M	evet	203.0 x 2.4	-	80	1000
61723440	TYH 24 M	evet	140.0 x 3.6	-	130	1000
61723430	TYH 242 M	hayır	208.0 x 3.6	-	130	1000
61723410	TYH 26 M	evet	284.0 x 3.6	-	130	1000
61723420	TYH 25 M	evet	186.0 x 4.8	-	220	1000
61723380	TYH 28 M	evet	360.0 x 4.8	-	220	1000
61723390	TYH 272 M	evet	222.0 x 7.6	-	540	500
61723400	TYH 27 M	evet	340.0 x 7.0	-	540	500
61723350	TYH 29 M	evet	771.0 x 6.9	-	530	500

Son durum (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16