

Ty-Rap®UV stabilize kablo bağı, çelik dilli

Çelik dilli kablo bağı, LAPP'ta hava şartlarına dayanıklı / UV ışınlarına karşı dayanıklı ve özellikle dış mekanda montaj için uygun varyant olarak da temin edilebilir.



Isı dayanımlı



Korozyona dayanıklı



UV-dayanım

Faydalar

Yüksek mukavemet zorlu koşullar altında bile sabittir: aşırı sıcaklık aralıkları, nem ve aşırı soğuk
Kilit, darbe ve titreşimlere karşı dayanıklıdır
Çelik bıçak bağ kafasına sabitlenir ve korozyona dayanıklı, anti-manyetik çelikten (tip 316) yapılmıştır

Uygulama alanı

Dış mekanlarda elektrikli sistemlerin montajı ve bakımı için

Ürün özellikleri

Askeri şartnameleri karşılamak için %2 karbon içerir

Norm referansları / Onaylar

UL file number TY-RAP®: E49405, see table

UL94 V-2 uyarınca yangın tutumu

Dahil

"B" ilavesi (örn. TYB24 M) ile işaretlenmiş olan ürünler, kablo bağlarının çıkarmak için uygun konumda düzenlenmiş olduğu, kullanışlı iş kutusu içerisinde teslim edilir

Ty-Rap®UV stabilize kablo bağı, çelik dilli

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000046

ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo bağı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000046

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo bağı

Renk seçeneği:

Black (RAL 9005), UV-resistant

Malzeme:

Polyamid 6.6

Halojen içermeyen ve silikon içermeyen

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ila +85 °C

Uyarı

B = kutu, aksi takdirde plastik torba

TY-RAP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma ABB.

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Ty-Rap®UV stabilize kablo bağı, çelik diili

Ürün kodu	Ürün açıklaması	UL sertifikalandırma	Uzunluk x Genişlik (mm)	Demet Ø (mm)	Gerilme mukavemeti (N)	Adet / Paket
Siyah (UV ışınlarına karşı dayanıklı)						
61723010	TYB* 23 MX	evet	92.0 x 2.3	-	80	1000
61723110	TY 232 MX	evet	203.0 x 2.3	-	80	1000
61723120	TY 234 MX	evet	356.0 x 2.3	-	80	1000
61723020	TYB* 24 MX	evet	140.0 x 3.6	-	133	1000
61723130	TY 242 MX	evet	208.0 x 3.6	-	180	1000
61723040	TY 26 MX	evet	284.0 x 3.6	-	180	1000
61723140	TY 244 MX	evet	368.0 x 3.6	-	180	1000
61723030	TYB* 25 MX	evet	186.0 x 4.8	-	220	1000
61723150	TY 253 MX	evet	290.0 x 4.8	-	220	1000
61723060	TY 28 MX	evet	361.0 x 4.8	-	220	1000
61723160	TY 272 MX	evet	223.0 x 6.9	-	540	500
61723050	TY 27 MX	evet	340.0 x 7.0	-	540	500
61723070	TY 29 MX	evet	771.0 x 6.9	-	540	500

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16