

## Fiş priz

Plug socket for fastening cable ties



### Faydalar

The plug-in socket has an opening for cable-tie width ups to 4,5 mm, and is due to the flat plug nose flexible for diverse applications

### Uygulama alanı

Geçme klipsli sabitleme kaidesi (kablo bağları için)

Buton, bir sonraki delmenin uygun kalınlıktaki baskı bağlantı parçası için panel içinde pozisyonlandırılmıştır Kablo bağı butonun gövdesindeki yarığa yerleştirilmiştir.

Çabuk ve pratik kullanımı ile pano üreticileri, ev aletleri, motorlu araçlar ve ofis ekipmanları için uygun

### Not

Yapışkan tabakadan ötürü önerilen minimum çalışma sıcaklığı: +10 °C

### Tasarım

2,8 / 4,8 mm kablo bağları için

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000449

ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo bağları için montaj tabanı ve montaj elemanı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000449

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo bağı için sabitleme kaidesi ve elemanı

Malzeme:

Polyamid 6.6

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ile +80 °C

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

## Fiş priz

| Ürün kodu | Ürün açıklaması     | Renk    | (mm)'ye kadar duvar kalınlığı için | Çap (mm) | Bağ genişliği (mm) | Ağırlık (g/100 adet) | Adet / Paket |
|-----------|---------------------|---------|------------------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------|
| 61724001  | Fiş priz 10 x 66 NA | natürel | 3,2                                | 6,4 (M6) | 4,5                | 25,2                 | 100          |
| 61724002  | Fiş priz 10 x 66 BK | siyah   | 3,2                                | 6,4 (M6) | 4,5                | 25,2                 | 100          |