


Küçük kablo bağı soketi

Kablo bağlarını bağlamak için yuvalı TC montaj yuvası



Halojen içermeyen

Faydalar

Oldukça küçük ve alçak tasarım
İşlemesi kolay

Uygulama alanı

Kablo bağları için sabitleme elemanları
Kontra gömme vidalarla veya perçinle sabitleme
Tipik uygulama alanları: Kontrol panosu üretimi, motorlu araçlar, büro makineleri

Norm referansları / Onaylar

Dosya numarası: E49405
UL 94 V-2

Dahil

Vidalar, perçinler, vb. olmadan

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000449

ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo bağları için montaj tabanı ve montaj elemanı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000449

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo bağı için sabitleme kaidesi ve elemanı

Renk seçeneği:

Doğal renk

Malzeme:

Polyamid 6.6

Halojen içermeyen ve silikon içermeyen

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ila +85 °C

Son durum (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

Küçük kablo bağı soketi

Uyarı

Bu ürün ABB/Thomas & Betts firmalarının ürünüdür

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Küçük kablo bağı soketi

Ürün kodu	Ürün açıklaması	Sabitleme tipi	Malzeme	Çap (mm)	Bağ genişliği (mm)	Ağırlık (g/100 adet)	Adet / Paket
61724400	TC 102	vidalama	PA 6.6	4,4	4,8	50	1000
61724420	TC 104	vidalama	PA 6.6	3,4	2,4	11	1000
61724720	TC 804	vidalama	PA 6.6	2.4	2,4	11	1000