



Vidalı kablo bağı soketi

TC tie screw socket for fastening cable ties



mm	A	B	C	D	F
TC 826	5,7	13,0	24,0	2,0	12,3
TC 828	3,8	10,0	23,0	1,0	13,5



Halojen içermeyen

Faydalar

Düşük toplam yükseklik
Çapraz montaj imkanı

Uygulama alanı

Kablo bağları için sabitleme elemanları
Vidalar veya perçinlerle sabitlemek için
Tipik uygulama alanları: Kontrol panosu üretimi, motorlu araçlar, büro makineleri

Norm referansları / Onaylar

Dosya numarası: E49405
UL 94 V-2

Dahil

Vidasız teslim edilir

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000449

ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo bağları için montaj tabanı ve montaj elemanı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000449

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo bağı için sabitleme kaidesi ve elemanı

Renk seçeneği:

Doğal renk

Malzeme:

Polyamid 6.6

Halojen içermeyen ve silikon içermeyen

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ila +85 °C

Son durum (18.12.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

Vidalı kablo bağı soketi

Uyarı

Bu ürün ABB/Thomas & Betts firmalarının ürünüdür

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Vidalı kablo bağı soketi

Ürün kodu	Ürün açıklaması	Sabitleme tipi	Malzeme	Çap (mm)	Bağ genişliği (mm)	Ağırlık (g/100 adet)	Adet / Paket
61724810	TC 826	vidalama	PA 6.6	4.2	4,8	197	1000
61724820	TC 828	vidalama	PA 6.6	4.2	4,8	40	1000