

Toprak Şeritleri / Yassı Toprak Şeritleri

Yassı şeritli topraklayıcılar/yassı şeritli topraklama elektrotları, kontrol dolabı üretiminde kullanım için idealdir.



Uygulama alanı

Kontrol kabini üretimi

Koruyucu toprak güvenlik önlemi standart olarak öngörülür

Ürün özellikleri

M6 ve M8 vidalar için sabit uzunluklar

Norm referansları / Onaylar

UL File Number: E501239, bkz. tablo

Ürün yapısı

Toprak şeritleri:

- Çıplak bakır tellerin bükümleri
- PVC-bazlı damar izolasyonu
- Halka kablo pabuçları ile monte edilmiş

Basınç kaynaklı düz toprak şeritleri:

- Kalay kaplı bakır tellerden büküm
- Kaynaklı uçlar

Kovanları ile yassı toprak şeritleri:

- Bükümler kalaylı bakır tellerden yapılmış
- Preslenmiş kontak kovanları ile monte edilmiş

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000490

ETIM 5.0 Class-Description: Topraklama ve paratoner için aksesuar

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000490

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Topraklama ve paratoner için aksesuarlar

Damar tanımlama kodu:

Kullanıma hazır topraklama bantları
yeşil/sarı

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

Toprak Şeritleri / Yassı Toprak Şeritleri

İletken bükümü:	Toplanmış zemin askıları IEC 60 228 Sınıf 6 Toplanmış düz zemin askıları IEC 60 228 Sınıf 6, kalay kaplı Ekstra ince tel
Minimum bükülme yarıçapı:	Kullanıma hazır topraklama bantları 7 x dış çap Kullanıma hazır yassı topraklayıcılar 2 x bant kalınlığı
Test gerilimi:	Toplanmış zemin askıları 2500 V
Sıcaklık aralığı:	Toplanmış zemin askıları -30 °C ile +70 °C Toplanmış düz zemin askıları -5 °C ile +70 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir. Kenetleme kuvvetine yönelik ayrıntılı bilgiler talep üzerine sunulur, halojensiz. Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Toprak Şeritleri / Yassı Toprak Şeritleri

Ürün kodu	Ürün tanımı	UL sertifikalandırma	Kesit (mm ²)	Şunlar için	Uzunluk (mm)	Kalınlık mm +- 0,5 mm	Bakır indeksi kg/1.000 adet	Paket Miktarı
Toprak şeritleri								
4571120	Topraklama şeriti 1 x 4/M6/170 mm SARI/YEŞİL	hayır	4	M6	170	-	6,5	25
4571123	Topraklama şeriti 1x4/M8/300mm SARI/YEŞİL	hayır	4	M8	300	-	11,4	25
4571121	Topraklama şeriti 1x16/M6/170mm SARI/YEŞİL	hayır	16	M6	170	-	26,2	25
4571198	Topraklama şeriti 1x16/M6/500mm SARI/YEŞİL	hayır	16	M6	500	-	76,8	25
4571124	Topraklama şeriti 1x16/M8/300mm SARI/YEŞİL	hayır	16	M8	300	-	46,2	25
4571122	Topraklama şeriti 1x25/M6/170mm SARI/YEŞİL	hayır	25	M6	170	-	40,8	25
4571125	Topraklama şeriti 1x25/M8/300mm SARI/YEŞİL	hayır	25	M8	300	-	72	25
Basınç kaynaklı yassı topraklama şeritleri								
4571132	Yassı topraklama şeriti/preslenmiş 1X10/M6/200mm	hayır	10	M6	200	1	18	25
4571135	Yassı topraklama şeriti/preslenmiş 1X10/M6/300mm	hayır	10	M6	300	1	27	25
70399965	Yassı topraklama şeriti/preslenmiş 1X16/M6/200mm	hayır	16	M6	200	1,5	30,72	25
70399966	Yassı topraklama şeriti/preslenmiş 1X16/M6/300mm	hayır	16	M6	300	1,5	46,08	25
4571133	Yassı topraklama şeriti/preslenmiş 1X16/M8/200mm	hayır	16	M8	200	1,5	29	25
4571136	Yassı şerit topraklayıcı/Pres. 1x16/M8/300mm	hayır	16	M8	300	1,5	43,5	25

Toprak Şeritleri / Yassı Toprak Şeritleri

Ürün kodu	Ürün tanımı	UL sertifikalandırma	Kesit (mm ²)	Şunlar için	Uzunluk (mm)	Kalınlık mm +- 0,5 mm	Bakır indeksi kg/1.000 adet	Paket Miktarı
4571134	Yassı şerit topraklayıcı/Pres. 1x25/M8/200mm	hayır	25	M8	200	1,5	45	25
4571137	Yassı şerit topraklayıcı/Pres. 1x25/M8/300mm	hayır	25	M8	300	1,5	71,11	25
70399969	Yaası topraklama şeriti/preslenmiş 1X25/M8/500mm	hayır	25	M8	500	1,5	120	25
4571196	Yassı topraklama şeriti/yüksüklü 1x6/M6/200mm	evet	6	M6	200	2	15	25
4571197	Yassı topraklama şeriti/yüksüklü 1x6/M6/300mm	evet	6	M6	300	2	20	25
4571126	Yassı topraklama şeriti/yüksüklü 1x10/M6/200mm	evet	10	M6	200	2,5	25	25
4571129	Yassı topraklama şeriti/yüksüklü 1x10/M6/300mm	evet	10	M6	300	2,5	32	25
4571127	Yassı topraklama şeriti/yüksüklü 1x16/M8/200mm	evet	16	M8	200	3	35	25
4571130	Yassı topraklama şeriti/yüksüklü 1x16/M8/300mm	evet	16	M8	300	3	51	25
4571128	Yassı topraklama şeriti/yüksüklü 1x25/M8/200mm	evet	25	M8	200	3,5	55	25
4571131	Yassı topraklama şeriti/yüksüklü 1x25/M8/300mm	evet	25	M8	300	3,5	80	25