

## PEW 12 sistemi için sıkma iç kısımları

PEW 12 için iletken uç kovanlarını, yalıtımlı ve yalıtımsız konnektörleri ve ekran bağlantı konnektörlerini sıkma için sıkıştırma ek parçaları



### Faydalar

Product code is engraved on the upper and on the lower part of the die set  
Inserts are easily changeable

### Not

Esnek sistem: PEW 12 / PEW 12S el sıkma pensesi, E-PEW 12 elektrikli sıkma pensesi veya CM 25-1 otomatik sıkma aleti ile uyumlu değişken ek parçalar (Uyumluluk için bkz. Veri föyü)

### Dahil

Sıkıştırma ek parçaları pense olmadan teslim edilir

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001282

ETIM 5.0 Class-Description: Presleme aleti için parça Kablo pabuçları/bağlar, iletken uç kovanları, perdeleme bağlantısı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001282

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Presleme aleti için parça Kablo pabuçları/bağlar, iletken uç kovanları, perdeleme bağlantısı

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.  
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

## PEW 12 sistemi için sıkma iç kısımları

| Ürün kodu                                                                      | Ürün tanımı            | Şunun için uygun:                           | Presleme aralığı (mm²) | Sıkma boyutları (mm)         | Sıkma kovani Ø (mm)      | Sıkma profili     | Kılıf Ø (mm) | Adet / Paket |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Yalıtımlı ve yalıtımsız iletken uç kovanları (PEW 12S pense için uygun)        |                        |                                             |                        |                              |                          |                   |              |              |
| 61813802                                                                       | PEW 12.090             | -                                           | 0,25 - 6               | -                            | -                        | yamuk presleme    | -            | 1            |
| 61813803                                                                       | PEW 12.091             | -                                           | 10,0 - 25,0            | -                            | -                        | w-presleme        | -            | 1            |
| 61813812                                                                       | PEW 12.060             | -                                           | 0,5 - 6,0              | -                            | -                        | konik ISO klipsi  | -            | 1            |
| 61813862                                                                       | PEW 12.033             | -                                           | 16 - 25                | -                            | -                        | mandrel presleme  | -            | 1            |
| İzolasyonsuz yassı konnektörler (PEW 12 pense için uygun)                      |                        |                                             |                        |                              |                          |                   |              |              |
| 61814600                                                                       | PEW 12.045             | Soket genişliği 2,8 + 4,8                   | 0,1 - 2,5              | -                            | -                        | makaralı presleme | -            | 1            |
| 61814601                                                                       | PEW 12.045 Locator     | Soket genişliği 2,8 + 4,8                   | 0,1 - 2,5              | -                            | -                        | -                 | -            | 1            |
| 61813808                                                                       | PEW 12.050             | Soket genişliği 4,8 + 6,3                   | 0,5 - 6,0              | -                            | -                        | makaralı presleme | -            | 1            |
| 61813809                                                                       | PEW 12.050-014 Locator | Soket genişliği 6,3                         | 1 - 2,5                | -                            | -                        | -                 | -            | 1            |
| 61813869                                                                       | PEW 12.374/301 H       | RSK 5301                                    | -                      | -                            | -                        | Özel biçim        | 4.14 - 4.71  | 1            |
| 61813868                                                                       | PEW 12.373/301 J       | RSK 5301                                    | -                      | -                            | -                        | Özel biçim        | 4.72 - 5.12  | 1            |
| 61813864                                                                       | PEW 12.599/401 K       | RSK 5401                                    | -                      | -                            | -                        | Özel biçim        | 5.13 - 5.86  | 1            |
| 61813865                                                                       | PEW 12.375/401 L       | RSK 5401                                    | -                      | -                            | -                        | Özel biçim        | 5.87 - 6.36  | 1            |
| 61813866                                                                       | PEW 12.354/401 M       | RSK 5401                                    | -                      | -                            | -                        | Özel biçim        | 6.37 - 7.0   | 1            |
| 61813867                                                                       | PEW 12.619/401 N       | RSK 5401                                    | -                      | -                            | -                        | Özel biçim        | 7.01 - 7.62  | 1            |
| 61813882                                                                       | PEW 12.1426 SK         | GSC 187 / 194 / 199 / 205 / 219 / 225 / 232 | -                      | -                            | -                        | Altıgen presleme  | -            | 1            |
| İki parçalı ekran konnektörü SHIELD-KON® (daha büyük PEW 12S pense için uygun) |                        |                                             |                        |                              |                          |                   |              |              |
| 61813887                                                                       | PEW 12S.1440 SK        | GSC 460 / 500                               | -                      | -                            | -                        | Altıgen presleme  | -            | 1            |
| Koaksiyel birleştiriciler (PEW 12 pense için uygun)                            |                        |                                             |                        |                              |                          |                   |              |              |
| 61813813                                                                       | PEW 12.100             | -                                           | -                      | 5,4/6,48/1,72                | 6,4/7,6/2,1              | Altıgen presleme  | -            | 1            |
| 61813814                                                                       | PEW 12.110             | -                                           | RG 174, 58             | 5,4/4,52/1,72                | 6,4/5,4/2,1              | Altıgen presleme  | -            | 1            |
| 61813827                                                                       | PEW 12.111             | -                                           | -                      | 8,23/6,48/1,72/1,07          | 9,4/7,6/2,1/1,3          | Altıgen presleme  | -            | 1            |
| 61813816                                                                       | PEW 12.114             | -                                           | -                      | 10,9/2,54                    | 12,0/3,0                 | Altıgen presleme  | -            | 1            |
| 61813818                                                                       | PEW 12.119             | -                                           | -                      | 1,75/9,73                    | 2,1/10,7                 | Altıgen presleme  | -            | 1            |
| 61813852                                                                       | PEW 12.158             | -                                           | -                      | 7,0/8,4/8,1                  | 7,7/9,5/9,5              | Altıgen presleme  | -            | 1            |
| 61813853                                                                       | PEW 12.159             | -                                           | -                      | 3,25/4,52/5,4/1,72/1,07/0,72 | 3,9/5,4/6,4/2,1/1,3/0,95 | Altıgen presleme  | -            | 1            |
| 61813861                                                                       | PEW 12.772             | -                                           | -                      | 2,67/3,25/3,83               | 3,1/3,8/4,2              | Altıgen presleme  | -            | 1            |
| Diğer bağlayıcılar (PEW 12 pense için uygun)                                   |                        |                                             |                        |                              |                          |                   |              |              |

## PEW 12 sistemi için sıkma iç kısımları

| Ürün kodu | Ürün tanımı | Şunun için uygun: | Presleme aralığı (mm <sup>2</sup> ) | Sıkma boyutları (mm) | Sıkma kovarı Ø (mm) | Sıkma profili     | Kılıf Ø (mm) | Adet / Paket |
|-----------|-------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 61813849  | PEW 12.155  | -                 | -                                   | 4,20/3,65/5,0        | 5,4/4,3/6,0         | Altigen presleme  | -            | 1            |
| 61813825  | PEW 12.031  | -                 | 1,5 - 10,0                          | -                    | -                   | Altigen presleme  | -            | 1            |
| 61813811  | PEW 12.032  | -                 | 0,5 - 10                            | -                    | -                   | mandrel presleme  | -            | 1            |
| 61813823  | PEW 12.020  | -                 | 0,5 - 2,5                           | -                    | -                   | mandrel presleme  | -            | 1            |
| 61813824  | PEW 12.030  | -                 | 4,0 - 10,0                          | -                    | -                   | w-presleme        | -            | 1            |
| 61813826  | PEW 12.063  | -                 | 10,0 - 16,0                         | -                    | -                   | mandrel presleme  | -            | 1            |
| 61813804  | PEW 12.092  | -                 | 35,0 - 50,0                         | -                    | -                   | w-presleme        | -            | 1            |
| 61814605  | PEW 12.691  | -                 | 0,5 - 6,0                           | -                    | -                   | konik ISO klipsi  | -            | 1            |
| 61814606  | PEW 12.742  | -                 | 0,5 - 2,5                           | -                    | -                   | makaralı presleme | -            | 1            |
| 61814607  | PEW 12.745  | -                 | 1,25-6                              | -                    | -                   | makaralı presleme | -            | 1            |

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16