

DSA 0110 + DSA 0725 sıkma pensesi

DSA 0110 ve DAS 0725: 0,1 ila 1,5 mm² ve 0,5 ila 2,5 mm² yalıtımlı kablo pabuçları ve bıçak/panel konektörleri gibi yalıtımlı konektörleri sıkmak için sıkma pensesi



Dayanıklılık

Faydalar

Sol ve sağ elini kullananlar için uygun
Mükemmel presleme için daha az kuvvet gereklidir
Açıkça işaretlenmiş pres kalıpları
Pres matrisinin kesidi kontrol amacıyla kablo pabuçları içine kabartmalı olarak yazılmıştır
Cebri bitirme sistemine göre presleme

Uygulama alanı

Yalıtımlı bağlantılar için güvenlik presleme pensesi
İzolasyonlu kablo pabuçları, bıçaklı konektörler ve diğer konektörler için

Ürün özellikleri

Presleme işleminin kesilmesi gerekiyorsa, acil durum serbest bırakma

Norm referansları / Onaylar

DIN standartları uyarınca test edildi

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo pabuçları, kablo yüksükleri ve ekran bağlantıları için sıkma aleti

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000168

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo pabucu/bağlayıcı, iletken uç kovarı, blendaj bağlantısı presleme aleti

Genel:

Ayarlanabilir sıkma basıncı

Not:

Sıkma profili: Oval

Uyarı

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

DSA 0110 + DSA 0725 sıkma pensesi

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

DSA 0110 + DSA 0725 sıkma pensesi

Ürün kodu	Ürün tanımı	For mm ²	Ağırlık (kg)	Uzunluk (mm)	Adet / Paket
61722050	DSA 0110	-	0,35	225	1
61722060	DSA 0725	-	0,35	192	1