

DKB 0325 + DKB 0360 sıkma pensesi

DKB 0325/DKB 0360: 0,35-6,0 mm² izolasyonsuz kablo pabuçlarını sıkıştırmaya yarayan sıkma pensesi, sıkma profili: mandrel presleme, alet ergonomisi yüksek



Dayanıklılık

Faydalar

Hatasız presleme için kilitleme fonksiyonu
Açıkça işaretlenmiş pres kalıplar
Mükemmel presleme için daha az kuvvet gereklidir
Minimum 80.000 presleme için test edildi

Uygulama alanı

Yalıtımsız bağlantılar için güvenlik presleme pensesi
İzolasyonu olmayan kablo pabuçları, diğer konnektörler ve boru şeklindeki kablo pabuçları KR için

Ürün özellikleri

Presleme işleminin kesilmesi gerekiyorsa, acil durum serbest bırakma

Norm referansları / Onaylar

DIN standardı EN 60352-2 uyarınca test edildi

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo pabuçları, kablo yüksükleri ve ekran bağlantıları için sıkma aleti

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000168

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo pabucu/bağlayıcı, iletken uç kovarı, blendaj bağlantısı presleme aleti

Genel:

Ayarlanabilir sıkma basıncı

Not:

Sıkma profili: Mandrel presleme

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Son durum (08.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

DKB 0325 + DKB 0360 sıkma pensesi

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

DKB 0325 + DKB 0360 sıkma pensesi

Ürün kodu	Ürün tanımı	mm ² için	Sıkma profili	Ağırlık (kg)	Uzunluk (mm)	Adet / Paket
61722110	DKB 0325	0,35 - 2,5	mandrel presleme	0,35	192	1
61790920	DKB 0360	0,35 - 6	mandrel presleme	0,35	192	1

Son durum (08.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16