

DRB 0505 + DRB 0115 sıkma pensesi

DRB 0505/DRB 0115: 2,8 ila 0,5-6mm² yalıtımsız bıçak konektörleri/panel konektörleri sıkma için sıkma pensesi, sıkma profili: makara sıkma, ergonomik tasarım



Dayanıklılık

Faydalar

Mükemmel presleme için daha az kuvvet gereklidir
Hatasız presleme için kilitleme fonksiyonu
Açıkça işaretlenmiş pres kalıplar
Minimum 50.000 presleme için test edildi

Uygulama alanı

2.8 bağlantılı yalıtımsız düz konektörler için rulo presleme pensesi
Mandallı bıçak kapları için de uygundur

Ürün özellikleri

Presleme işleminin kesilmesi gerekiyorsa, acil durum serbest bırakma

Norm referansları / Onaylar

DIN standardı EN 60352-2 uyarınca test edildi

Ürün yapısı

DRB 0505: Kesit aralığı: 0,05 - 0,5 mm²

DRB 0115: Kesit aralığı: 0,1 - 1,5 mm²

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo pabuçları, kablo yüksükleri ve ekran bağlantıları için sıkma aleti

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000168

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo pabucu/bağlayıcı, iletken uç kovani, blendaj bağlantısı presleme aleti

Genel:

Ayarlanabilir sıkma basıncı

Not:

Sıkma profili: Makaralı presleme

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

DRB 0505 + DRB 0115 sıkma pensesi

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

DRB 0505 + DRB 0115 sıkma pensesi

Ürün kodu	Ürün tanımı	mm ² için	Sıkma profili	Bıçaklı konnektörler için	Ağırlık (kg)	Uzunluk (mm)	Adet / Paket
61790930	DRB 0505	-	makaralı presleme	2.8	0,35	192	1
61790940	DRB 0115	-	makaralı presleme	2.8	0,35	192	1