

Yalıtımlı kablo pabuçları

Kolay Giriş Sistemli yalıtımlı kablo pabuçları (halka kablo pabuçları (dar), çatal kablo pabuçları, flanşlı çatal kablo pabuçları, pimli kablo pabuçları, yuvarlak konektör , konektör kovanlı kablo uzatma konektörü, uç bağlantı)



Halojen içermeyen

Faydalar

Plastik kovanın huni şeklinde kolay girişi iletkenin, basit, hızlı ve güvenli takılmasına olanak sağlar
Kablolarda bükülme ve ezilme riski olmaz
İyi mukavemet ve gelişmiş akım iletimi için

Uygulama alanı

Kontrol kabini ve ekipmanı üretimi

Ürün özellikleri

Herhangi bir konumda preslenebilir sabit lehimli kablo pabucu
Basit çalışma prensibi ile birinci sınıf bağlantı için
Maksimum korozyon koruması için elektrolitik kalaylama.
Kontakt preslemede yassı yuva malzemesi çift katlı ve sert lehimlidir
Dahili yivli metal pabuçlar

Norm referansları / Onaylar

Dosya Numarası E334109, tabloya bakın

Not

Butt connector: Mono ve çok telli iletkenler, ayrıca farklı telleri bir arada bağdaştırmak için

Tasarım

1 = halka kablo pabuçları 2 = çatal kablo pabuçları 3 = pim kablo pabuçları 4 = silindirik konektör 5 = konektör kovanı 6 = kablo uzatma konektörü 7=sonlandırma konektörü (resimlere bakınız- soldan sağa)

Yalıtımlı kablo pabuçları

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001052

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Bakır iletkenler için kaynaksız bakır terminaller

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001052

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Bakır iletkenler için kısırma kablo pabucu

Genel:

Diğer boyutlar ve renkler (ayrıca DIN) talep üzerine sunulur
Halojen içermeyen

Malzeme:

İyi iletkenlik için yüksek kaliteli elektrolitik bakır
PA UL 94 V0
PC UL 94 V2

Sıcaklık aralığı:

-20°C ile +105°C Kısa süre: +120°C

Uyarı

Diğer boyutlar ve renkler talep üzerine sunulur.

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Üretim toleransı: $\pm 0,5$ mm

Yalıtımlı kablo pabuçları

| Ürün kodu | Ürün tanımı | For mm ² | UL sertifikalandırma | Bağlantı civatası | Renk | Uygun sıkma parçası | Adet / Paket |
|-----------------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------|---------------------|--------------|
| Halka kablo pabuçları | | | | | | | |
| 63104010 | L-RZ 3 | - | hayır | M 3 | yeşil | PEW 12.064 | 100 |
| 63104020 | L-RZ 4 | - | hayır | M 4 | yeşil | PEW 12.064 | 100 |
| 63104030 | L-RZ 5 | - | hayır | M 5 | yeşil | PEW 12.064 | 100 |
| 63104040 | L-RA 3 | - | hayır | M 3 | kırmızı | PEW 12.060 | 100 |
| 63104050 | L-RA 35 | - | evet | M 3,5 | kırmızı | PEW 12.060 | 100 |
| 63104060 | L-RA 4 | - | evet | M 4 | kırmızı | PEW 12.060 | 100 |
| 63104070 | L-RA 5 | - | evet | M 5 | kırmızı | PEW 12.060 | 100 |
| 63104080 | L-RA 6 | - | evet | M 6 | kırmızı | PEW 12.060 | 100 |
| 63104160 | L-RB 3 | - | hayır | M 3 | mavi | PEW 12.060 | 100 |
| 63104170 | L-RB 4 | - | evet | M 4 | mavi | PEW 12.060 | 100 |
| 63104180 | L-RB 5 | - | evet | M 5 | mavi | PEW 12.060 | 100 |
| 63104190 | L-RB 6 | - | evet | M 6 | mavi | PEW 12.060 | 100 |
| 63104200 | L-RB 8 | - | evet | M 8 | mavi | PEW 12.060 | 100 |
| 63104340 | L-RC 4 | - | evet | M 4 | sarı | PEW 12.060 | 100 |
| 63104350 | L-RC 5 | - | evet | M 5 | sarı | PEW 12.060 | 50 |
| 63104360 | L-RC 6 | - | evet | M 6 | sarı | PEW 12.060 | 50 |
| 63104370 | L-RC 8 | - | evet | M 8 | sarı | PEW 12.060 | 100 |
| 63104380 | L-RC 10 | - | evet | M 10 | sarı | PEW 12.060 | 50 |
| Çatal kablo pabuçları | | | | | | | |
| 63105010 | L-RZ 3 F | - | hayır | M 3 | yeşil | PEW 12.064 | 100 |
| 63105020 | L-RZ 4 F | - | hayır | M 4 | yeşil | PEW 12.064 | 100 |
| 63105050 | L-RA 4 F | - | evet | M 4 | kırmızı | PEW 12.060 | 100 |
| 63105060 | L-RA 5 F | - | evet | M 5 | kırmızı | PEW 12.060 | 100 |
| 63105070 | L-RA 6 F | - | evet | M 6 | kırmızı | PEW 12.060 | 100 |
| 63105130 | L-RB 4 F | - | evet | M 4 | mavi | PEW 12.060 | 100 |
| 63105140 | L-RB 5 F | - | evet | M 5 | mavi | PEW 12.060 | 100 |
| 63105150 | L-RB 6 F | - | evet | M 6 | mavi | PEW 12.060 | 100 |
| 63105210 | L-RC 4 F | - | evet | M 4 | sarı | PEW 12.060 | 100 |
| 63105220 | L-RC 5 F | - | evet | M 5 | sarı | PEW 12.060 | 100 |
| 63105230 | L-RC 6 F | - | evet | M 6 | sarı | PEW 12.060 | 50 |
| 63105040 | L-RA 35 F | - | evet | M 3,5 | kırmızı | PEW 12.060 | 100 |
| 63105110 | L-RB 3 F | - | evet | M 3 | mavi | PEW 12.060 | 100 |
| 63105120 | L-RB 35 F | - | evet | M 3,5 | mavi | PEW 12.060 | 100 |
| Flanş çatal kablo pabuçları | | | | | | | |

Son durum (12.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

 Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

Yalıtımlı kablo pabuçları

| Ürün kodu | Ürün tanımı | For mm ² | UL sertifikalandırma | Bağlantı civatası | Renk | Uygun sıkma parçası | Adet / Paket |
|------------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------|---------------------|--------------|
| 63108010 | L-RA 35 FF | - | hayır | M 3,5 | kırmızı | PEW 12.060 | 100 |
| 63108040 | L-RB 4 FF | - | hayır | M 4 | mavi | PEW 12.060 | 100 |
| 63108050 | L-RB 5 FF | - | hayır | M 5 | mavi | PEW 12.060 | 100 |
| Pim kablo pabuçları | | | | | | | |
| 63107010 | L-RZP | - | hayır | - | yeşil | PEW 12.064 | 100 |
| 63107020 | L-RAP | - | evet | - | kırmızı | PEW 12.060 | 100 |
| 63107040 | L-RBP | - | evet | - | mavi | PEW 12.060 | 100 |
| 63107070 | L-RCP | - | evet | - | sarı | PEW 12.060 | 100 |
| Dairesel konektör | | | | | | | |
| 63110010 | L-RABM | - | hayır | - | kırmızı | PEW 12.060 | 100 |
| 63110020 | L-RB 5 BM | - | hayır | - | mavi | PEW 12.060 | 100 |
| Konektör kovası | | | | | | | |
| 63111010 | L-RAB | - | hayır | - | kırmızı | PEW 12.060 | 100 |
| 63111020 | L-RB 5 B | - | hayır | - | mavi | PEW 12.060 | 100 |
| Kablo uzatma konektörü | | | | | | | |
| 63106020 | L-RAA 15 | - | evet | - | kırmızı | PEW 12.060 | 100 |
| 63106040 | L-RBB 25 | - | evet | - | mavi | PEW 12.060 | 100 |
| 63106080 | L-RCC 6 | - | evet | - | sarı | PEW 12.060 | 50 |
| Uç birleşme yeri | | | | | | | |
| 63112010 | L-RBJ | - | hayır | - | şeffaf | PEW 12.060 | 100 |
| 63112020 | L-RCJ | - | hayır | - | şeffaf | PEW 12.060 | 50 |

Son durum (12.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16