

PEW 8.185 Sıkma penseleri

PEW 8.185 Crimping tool/pliers for pressing insulated conductor end sleeves with a square crimping, made in Germany, quick and reliable



Faydalar

Ergonomik saplar ve çok düşük güç kullanımı
Sıkma kalıbı üzerindeki tekdüzen besleme tam sıkma profillerini garanti eder
Yekpare kilit sayesinde DIN uyumlu sıkma kalitesi (kendiliğinden serbest kalan mekanizma)
İstenen tel ölçüsüne göre otomatik olarak kendiliğinden ayarlanır

Uygulama alanı

İzolasyonlu ve izolasyonsuz iletken uç kovanlarını preslemek için
20mm kol uzunluğuna kadar kullanılabilir (12mm den uzun manşonlar en az 2 sıkma gerektirir)

Ürün özellikleri

Krom kaplı takım çeliğinden üretilmiştir

Not

12mm'ye kadar olan kablo pabuçları için bir sıkma yeterlidir, daha uzun (20mm'ye kadar) kablo pabuçları en az iki kere sıkılmalıdır.

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo pabuçları, kablo yüksükleri ve ekran bağlantıları için sıkma aleti

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000168

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo pabucu/bağlayıcı, iletken uç kovanı, blendaj bağlantısı presleme aleti

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

PEW 8.185 Sıkma penseleri

Ürün kodu	Ürün tanımı	mm ² için	Sıkma profili	Ağırlık (kg)	Uzunluk (mm)	Adet / Paket
61813736	PEW 8.185	0.08 - 16	kare	0,38	180	1