

## DIN iletken uç kovanları yelpaze kutuları

DIN iletken uç kovanları, çeşitli kesitlere sahip olan, kullanışlı bir kutu içerisinde saklanır ve böylece hemen kullanılabilir.



Halojen içermeyen

### Faydalar

Uygun sınıflandırma kutuları - çeşitli çaplar daima elinizin altında

### Norm referansları / Onaylar

İzolasyonlu damar papuçları sınıflandırma kutularında DIN 46228, bölüm 4 (standartlaştırılmıř olmayan 0,25 mm<sup>2</sup> ve 0,34 mm<sup>2</sup>) uyarınca yapılmıřtır

### Ürün yapısı

DIN çeşitleri kutusu I:

30x0,25 - 6mm BU, 30x0,34 - 6mm YE, 30x0,5 - 8mm WH, 30x0,75 - 8mm GY, 30x1,00 - 8mm RD

DIN tasnif kutusu II:

50 x 0,5 - 8 mm Beyaz, 100 x 0,75 - 8 mm Gri, 100 x 1,00 - 8 mm Kırmızı, 100 x 1,5 - 8 mm Siyah, 50 x 2,5 - 8 mm Mavi

DIN tasnif kutusu III:

40 x 4,00 - 10 mm Gri, 20 x 6,0 - 12 mm YE, 20 x 10,00 - 12 mm Kırmızı, 10 x 16,00 - 12 mm Mavi

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000524

ETIM 5.0 Class-Description: Bağlantı ve birleřtirme tekniđi için avadanlık

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000524

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Bağlantı ve birleřtirme tekniđi için avadanlık

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli deđildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satıř sadece firma sahibi müřterilere.

**DIN İletken uç kovanları yelpaze kutuları**

Ürün kodu	Ürün tanımı	For mm <sup>2</sup>	Uygun sıkma parçası	Contents (unit)	Paket Miktarı
DIN yelpaze kutusu					
61802040	DIN tasnif kutusu I	-	PEW 12.090	-	1
61802041	DIN tasnif kutusu II	-	PEW 12.090	-	1
61802042	DIN tasnif kutusu III	-	PEW 12.090 / PEW 12.091	-	1

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16