


İzolasyonlu römork bağlantısı iletken uç kovanları

Insulated conductor end sleeves for short circuit cables up to 3 kV, For cables with thick insulation

Bilgi

Şimdi UL ruhsatlı



Halojen içermeyen

Faydalar

Daha yüksek yükler için daha kalın yalıtım ve daha fazla et kalınlığı

İzolasyon bileziğinin büyütülmesi sayesinde 3 kV'a kadar sık kullanılan tüm kısa devre ve toprak bağlantısı emniyetli hatlar için uygundur

Uygulama alanı

Kalın izolasyonlu kablolar için

Kalın duvarlı kablolar için büyük plastik bilezikli, özel iletken uç kovani modeli (örn. NSGAFÖU)

Kontrol ve dağıtım panoları, demiryolu araçları, solar sistemler, ateşleme kabloları, vb. korumasız bağlantılar için uygun

Norm referansları / Onaylar

UL File Nr. E507990, bakınız tablo

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000005

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kablo pabucu

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000005

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: İletken uç kovani

Malzeme:

Bakır/PP

Yüzey: kalay kaplı

Sıcaklık aralığı:

-5 °C ila +105 °C

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

İzolasyonlu römork bağlantısı iletken uç kovanları

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

İzolasyonlu römork bağlantısı iletken uç kovanları

Ürün kodu	Ürün tanımı	mm ² için	UL sertifikalandırma	Renk	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	s2 mm	Uygun sıkma parçası	Adet / Paket
61746500	AHK 1,5/8	-	evet	siyah	17,5	8	1,8	0,15	7,5	0,3	PEW 12.090	100
61746501	AHK 1,5/10	-	hayır	siyah	19,5	10	1,8	0,15	7,5	0,3	PEW 12.090	100
61746502	AHK 2,5/8	-	evet	mavi	17,5	8	2,3	0,15	8	0,3	PEW 12.090	100
61746503	AHK 2,5/12	-	evet	mavi	21,5	12	2,3	0,15	8	0,3	PEW 12.090	100
61746504	AHK 4/10	-	evet	gri	19,5	10	2,9	0,2	9,5	0,3	PEW 12.090	100
61746505	AHK 6/ 12	-	evet	sarı	23	12	3,6	0,2	10	0,3	PEW 12.090	100
61746506	AHK 10/12	-	evet	kırmızı	24	12	4,6	0,2	11,5	0,3	PEW 12.091	100
61746507	AHK 16/12	-	evet	mavi	25,5	12	6	0,2	13,5	0,3	PEW 12.091	100

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16