


## İzoleli Kablo Papuçları

DIN renk koduna veya Alman renk kodlamasına göre kumanda dolabına montaj için izolasyonlu, halojensiz iletken uç kovanları

### Bilgi

Şimdi UL ruhsatlı



Halojen içermeyen

### Faydalar

Huni şeklindeki açıklık bükümlü iletkenler üzerinde kolay kaymasını sağlar  
İletken sıkma ile kalıcı olarak bileziğe bağlanır

### Uygulama alanı

Kontrol kabinleri ve ekipman kablolama  
Kategori 2,5 ve 6 iletkenli kablolar için  
Tek telli iletkenler için uygun değildir

### Norm referansları / Onaylar

Tüm DIN damar bağlantı papuçları DIN 46228 Bölüm 4 uyumludur  
UL File Nr. E507990, bakınız tablo  
UL 94 HB uyarınca yangın davranışı

### Not

16mm kovan uzunluğundan itibaren (l2) 2x sıkıştırma

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000005

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kablo pabucu

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000005

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: İletken uç kovanı

Not:

Halojen içermeyen

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## İzoleli Kablo Papuçları

Malzeme:

Bakır/PP

Yüzey: kalay kaplı

Sıcaklık aralığı:

-5 °C ila +105 °C

### Uyarı

K = kısa; N = normal; HL = yarı uzun; L = uzun; talep üzerine farklı boylar ve renkler temin edilebilir  
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.  
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.  
İmalat toleransı +/- 0,4 mm.

## İzoleli Kablo Papuçları

| Ürün kodu | Ürün tanımı           | mm <sup>2</sup> için | UL sertifikala<br>ndırma | Renk      | l1 mm | l2 mm | d1 mm | s1 mm | d2 mm | s2 mm | Uygun sıkma<br>parçası | Adet / Paket |
|-----------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|--------------|
| 61721866  | AHI N 0,25/6          | -                    | hayır                    | açık mavi | 10,5  | 6     | 0,8   | 0,25  | 1,8   | 0,25  | PEW 12.090             | 500          |
| 61721867  | AHI L 0,25/8          | -                    | hayır                    | açık mavi | 12,5  | 8     | 0,8   | 0,25  | 1,8   | 0,25  | PEW 12.090             | 500          |
| 61721868  | AHI N 0,34/6          | -                    | hayır                    | türkuaz   | 10,5  | 6     | 0,8   | 0,25  | 2     | 0,25  | PEW 12.090             | 500          |
| 61721869  | AHI L 0,34/8          | -                    | hayır                    | türkuaz   | 12,5  | 8     | 0,8   | 0,25  | 2     | 0,25  | PEW 12.090             | 500          |
| 61801580  | AHI DIN K<br>0,5/6    | -                    | evet                     | beyaz     | 11,5  | 6     | 1,1   | 0,15  | 2,5   | 0,25  | PEW 12.090             | 500          |
| 61801590  | AHI DIN N<br>0,5/8    | -                    | evet                     | beyaz     | 13,5  | 8     | 1,1   | 0,15  | 2,5   | 0,25  | PEW 12.090             | 500          |
| 61801600  | AHI DIN HL<br>0,5/10  | -                    | evet                     | beyaz     | 15,5  | 10    | 1,1   | 0,15  | 2,5   | 0,25  | PEW 12.090             | 500          |
| 61721871  | AHI N 0,5/8           | -                    | hayır                    | turuncu   | 13,5  | 8     | 1,1   | 0,15  | 2,5   | 0,25  | PEW 12.090             | 500          |
| 61801620  | AHI DIN K<br>0,75/6   | -                    | evet                     | gri       | 12    | 6     | 1,3   | 0,15  | 2,8   | 0,25  | PEW 12.090             | 500          |
| 61801630  | AHI DIN N<br>0,75/8   | -                    | evet                     | gri       | 14    | 8     | 1,3   | 0,15  | 2,8   | 0,25  | PEW 12.090             | 500          |
| 61801640  | AHI DIN HL<br>0,75/10 | -                    | evet                     | gri       | 16    | 10    | 1,3   | 0,15  | 2,8   | 0,25  | PEW 12.090             | 500          |
| 61801650  | AHI DIN L<br>0,75/12  | -                    | evet                     | gri       | 18    | 12    | 1,3   | 0,15  | 2,8   | 0,25  | PEW 12.090             | 500          |
| 61721880  | AHI N 0,75/8          | -                    | hayır                    | beyaz     | 14    | 8     | 1,3   | 0,15  | 2,8   | 0,25  | PEW 12.090             | 500          |
| 61801660  | AHI DIN K<br>1/6      | -                    | evet                     | kırmızı   | 12,5  | 6     | 1,5   | 0,15  | 3     | 0,3   | PEW 12.090             | 500          |
| 61801670  | AHI DIN N<br>1/8      | -                    | evet                     | kırmızı   | 14,5  | 8     | 1,5   | 0,15  | 3     | 0,3   | PEW 12.090             | 500          |
| 61801680  | AHI DIN HL<br>1/10    | -                    | evet                     | kırmızı   | 16,5  | 10    | 1,5   | 0,15  | 3     | 0,3   | PEW 12.090             | 500          |
| 61801690  | AHI DIN L<br>1/12     | -                    | evet                     | kırmızı   | 18,5  | 12    | 1,5   | 0,15  | 3     | 0,3   | PEW 12.090             | 500          |
| 61721890  | AHI N 1/8             | -                    | hayır                    | sarı      | 14,5  | 8     | 1,5   | 0,15  | 3     | 0,3   | PEW 12.090             | 500          |
| 61801700  | AHI K 1,5/6           | -                    | evet                     | siyah     | 12,5  | 6     | 1,8   | 0,15  | 3,4   | 0,3   | PEW 12.090             | 500          |
| 61801710  | AHI DIN N<br>1,5/8    | -                    | evet                     | siyah     | 14,5  | 8     | 1,8   | 0,15  | 3,4   | 0,3   | PEW 12.090             | 500          |
| 61801720  | AHI DIN HL<br>1,5/10  | -                    | evet                     | siyah     | 16,5  | 10    | 1,8   | 0,15  | 3,4   | 0,3   | PEW 12.090             | 500          |
| 61801730  | AHI DIN L<br>1,5/18   | -                    | evet                     | siyah     | 24,5  | 18    | 1,8   | 0,15  | 3,4   | 0,3   | PEW 12.090             | 500          |
| 61721900  | AHI N 1,5/8           | -                    | hayır                    | kırmızı   | 14,5  | 8     | 1,8   | 0,15  | 3,4   | 0,3   | PEW 12.090             | 500          |
| 61721910  | AHI HL<br>1,5/10      | -                    | hayır                    | kırmızı   | 16,5  | 10    | 1,8   | 0,15  | 3,4   | 0,3   | PEW 12.090             | 500          |

## İzoleli Kablo Papuçları

| Ürün kodu | Ürün tanımı          | mm <sup>2</sup> için | UL sertifikala<br>ndırma | Renk       | l1 mm | l2 mm | d1 mm | s1 mm | d2 mm | s2 mm | Uygun sıkma<br>parçası | Adet / Paket |
|-----------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|--------------|
| 61746720  | AHI L 1,5/18         | -                    | hayır                    | kırmızı    | 24,5  | 18    | 1,8   | 0,15  | 3,4   | 0,3   | PEW 12.090             | 500          |
| 61801750  | AHI DIN N<br>2,5/8   | -                    | evet                     | mavi       | 15    | 8     | 2,3   | 0,15  | 4,2   | 0,3   | PEW 12.090             | 500          |
| 61801760  | AHI DIN HL<br>2,5/12 | -                    | evet                     | mavi       | 19    | 12    | 2,3   | 0,15  | 4,2   | 0,3   | PEW 12.090             | 500          |
| 61801770  | AHI DIN L<br>2,5/18  | -                    | evet                     | mavi       | 25    | 18    | 2,3   | 0,15  | 4,2   | 0,3   | PEW 12.090             | 500          |
| 61801780  | AHI DIN N<br>4/10    | -                    | evet                     | gri        | 17,5  | 10    | 2,9   | 0,2   | 4,8   | 0,3   | PEW 12.090             | 500          |
| 61801790  | AHI DIN HL<br>4/12   | -                    | evet                     | gri        | 20    | 12    | 2,9   | 0,2   | 4,8   | 0,3   | PEW 12.090             | 500          |
| 61801800  | AHI DIN L<br>4/18    | -                    | evet                     | gri        | 26    | 18    | 2,9   | 0,2   | 4,8   | 0,3   | PEW 12.090             | 100          |
| 61801810  | AHI DIN N<br>6/12    | -                    | evet                     | sarı       | 20    | 12    | 3,6   | 0,2   | 6,2   | 0,3   | PEW 12.090             | 100          |
| 61801820  | AHI DIN L<br>6/18    | -                    | evet                     | sarı       | 25    | 18    | 3,6   | 0,2   | 6,2   | 0,3   | PEW 12.090             | 100          |
| 61721940  | AHI N 6/12           | -                    | hayır                    | siyah      | 20    | 12    | 3,6   | 0,2   | 6,2   | 0,3   | PEW 12.090             | 100          |
| 61721950  | AHI L 6/18           | -                    | hayır                    | siyah      | 26    | 18    | 3,6   | 0,2   | 6,2   | 0,3   | PEW 12.090             | 100          |
| 61801830  | AHI DIN N<br>10/12   | -                    | evet                     | kırmızı    | 21    | 12    | 4,6   | 0,2   | 7,5   | 0,3   | PEW 12.091             | 100          |
| 61801840  | AHI DIN L<br>10/18   | -                    | evet                     | kırmızı    | 27    | 18    | 4,6   | 0,2   | 7,5   | 0,3   | PEW 12.091             | 100          |
| 61721960  | AHI N 10/12          | -                    | hayır                    | fildişi    | 21    | 12    | 4,6   | 0,2   | 7,5   | 0,3   | PEW 12.091             | 100          |
| 61721970  | AHI L 10/18          | -                    | hayır                    | fildişi    | 27    | 18    | 4,6   | 0,2   | 7,5   | 0,3   | PEW 12.091             | 100          |
| 61801850  | AHI DIN N<br>16/12   | -                    | evet                     | mavi       | 23    | 12    | 6     | 0,2   | 8,8   | 0,4   | PEW 12.091             | 100          |
| 61801860  | AHI DIN L<br>16/18   | -                    | evet                     | mavi       | 29    | 18    | 6     | 0,2   | 8,8   | 0,4   | PEW 12.091             | 100          |
| 61721980  | AHI N 16/12          | -                    | hayır                    | yeşil      | 23    | 12    | 6     | 0,2   | 8,8   | 0,4   | PEW 12.091             | 100          |
| 61721990  | AHI L 16/18          | -                    | hayır                    | yeşil      | 29    | 18    | 6     | 0,2   | 8,8   | 0,4   | PEW 12.091             | 100          |
| 61801870  | AHI DIN N<br>25/16   | -                    | evet                     | sarı       | 29    | 16    | 7,5   | 0,2   | 11    | 0,5   | PEW 12.091             | 50           |
| 61801890  | AHI DIN L<br>25/22   | -                    | evet                     | sarı       | 35    | 22    | 7,5   | 0,2   | 11    | 0,5   | PEW 12.091             | 50           |
| 61746770  | AHI N 25/16          | -                    | hayır                    | kahverengi | 29    | 16    | 7,5   | 0,2   | 11    | 0,5   | PEW 12.091             | 50           |
| 61746780  | AHI L 25/22          | -                    | hayır                    | kahverengi | 35    | 22    | 7,5   | 0,2   | 11    | 0,5   | PEW 12.091             | 50           |
| 61801900  | AHI DIN N<br>35/16   | -                    | evet                     | kırmızı    | 30    | 16    | 8,5   | 0,2   | 12,5  | 0,5   | PEW 12.331             | 50           |

## İzoleli Kablo Papuçları

| Ürün kodu | Ürün tanımı     | mm <sup>2</sup> için | UL sertifikalandırma | Renk    | l1 mm | l2 mm | d1 mm | s1 mm | d2 mm | s2 mm | Uygun sıkma parçası | Adet / Paket |
|-----------|-----------------|----------------------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|--------------|
| 61801920  | AHI DIN L 35/25 | -                    | evet                 | kırmızı | 39    | 25    | 8,5   | 0,2   | 12,5  | 0,5   | PEW 12.331          | 50           |
| 61746790  | AHI N 35/16     | -                    | hayır                | bej     | 30    | 16    | 8,5   | 0,2   | 12,5  | 0,5   | PEW 12.331          | 50           |
| 61746800  | AHI L 35/25     | -                    | hayır                | bej     | 39    | 25    | 8,5   | 0,2   | 12,5  | 0,5   | PEW 12.331          | 50           |
| 61801930  | AHI DIN N 50/20 | -                    | evet                 | mavi    | 36    | 20    | 10,5  | 0,3   | 15    | 0,6   | PEW 12.331          | 50           |
| 61801940  | AHI DIN L 50/25 | -                    | evet                 | mavi    | 41    | 25    | 10,5  | 0,3   | 15    | 0,6   | PEW 12.331          | 50           |
| 61801950  | AHI N 70/20     | -                    | hayır                | sarı    | 37    | 20    | 12,7  | 0,4   | 16    | 0,6   | PEW 12S.093         | 25           |
| 61801960  | AHI L 70/27     | -                    | hayır                | sarı    | 44    | 27    | 12,7  | 0,4   | 16    | 0,6   | PEW 12S.093         | 25           |
| 61801970  | AHI N 95/25     | -                    | hayır                | kırmızı | 44    | 25    | 14,7  | 0,4   | 18    | 0,6   | PEW 12S.094         | 25           |
| 61801980  | AHI N 120/27    | -                    | hayır                | mavi    | 48    | 27    | 16,7  | 0,5   | 21    | 0,7   | -                   | 25           |
| 61801990  | AHI N 150/32    | -                    | hayır                | sarı    | 58    | 32    | 19,5  | 0,5   | 23    | 1     | -                   | 25           |