
Kablo Papuçları AH, izolesiz

Dolap üreticileri için izolasyonsuz iletken uç kovanları

Bilgi
Şimdi UL ruhsatlı





Faydalar
Biraz huni şeklindeki açıklık damar üzerinde kolay kaymasını sağlar

Uygulama alanı
Kontrol kabini kablolama

Norm referansları / Onaylar
DIN 46228 uyarınca
UL File Nr. E507990, bakınız tablo

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000005 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kablo pabucu
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000005 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: İletken uç kovanı
Malzeme:	Kalaylı elektrolitik bakır
Sıcaklık aralığı:	- 55 °C 'den +200 °C 'ye kadar

Uyarı
Diğer boyutlar talep üzerine sunulur.
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Kablo Papuçları AH, izolesiz

Ürün kodu	Ürün tanımı	mm^2 için	UL sertifikalandırma	l1 mm	d1 mm	d2 mm	s mm	Uygun sıkma parçası	Adet / Paket
Kablo Papuçları AH, izolesiz									
62120200	AH DIN 0,5/6	-	evet	6	1	2,1	0,15	PEW 12.090	500
62120210	AH DIN 0,75/6	-	evet	6	1,2	2,3	0,15	PEW 12.090	500
61721530	AH DIN 0,75/10	-	evet	10	1,2	2,3	0,15	PEW 12.090	500
62120220	AH DIN 1/6	-	evet	6	1,4	2,5	0,15	PEW 12.090	500
61721540	AH DIN 1/10	-	evet	10	1,4	2,5	0,15	PEW 12.090	500
62120230	AH DIN 1,5/7	-	evet	7	1,7	2,8	0,15	PEW 12.090	500
61721550	AH DIN 1,5/10	-	evet	10	1,7	2,8	0,15	PEW 12.090	500
62120240	AH DIN 2,5/7	-	evet	7	2,2	3,4	0,15	PEW 12.090	500
61721560	AH DIN 2,5/12	-	evet	12	2,2	3,4	0,15	PEW 12.090	500
62120250	AH DIN 4/9	-	evet	9	2,8	4	0,2	PEW 12.090	500
62120260	AH DIN 6/10	-	evet	10	3,5	4,7	0,2	PEW 12.090	500
62120270	AH DIN 10/12	-	evet	12	4,5	5,8	0,2	PEW 12.091	500
62120280	AH DIN 16/12	-	evet	12	5,8	7,5	0,2	PEW 12.091	500

Son durum (17.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16