


## Kablo Papuçları AH, izolesiz

Dolap üreticileri için izolasyonsuz iletken uç kovanları

### Bilgi

Şimdi UL ruhsatlı



### Faydalar

Biraz huni şeklindeki açıklık damar üzerinde kolay kaymasını sağlar

### Uygulama alanı

Kontrol kabini kablolama

### Norm referansları / Onaylar

DIN 46228 uyarınca

UL File Nr. E507990, bakınız tablo

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000005

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kablo pabucu

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000005

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: İletken uç kovani

Malzeme:

Kalaylı elektrolitik bakır

Sıcaklık aralığı:

- 55 °C 'den +200 °C 'ye kadar

### Uyarı

Diğer boyutlar talep üzerine sunulur.

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

**Kablo Papuçları AH, izolesiz**

Ürün kodu	Ürün tanımı	mm <sup>2</sup> için	UL sertifikalandırma	l1 mm	d1 mm	d2 mm	s mm	Uygun sıkma parçası	Adet / Paket
Kablo Papuçları AH, izolesiz									
62120200	AH DIN 0,5/6	-	evet	6	1	2,1	0,15	PEW 12.090	500
62120210	AH DIN 0,75/6	-	evet	6	1,2	2,3	0,15	PEW 12.090	500
61721530	AH DIN 0,75/10	-	evet	10	1,2	2,3	0,15	PEW 12.090	500
62120220	AH DIN 1/6	-	evet	6	1,4	2,5	0,15	PEW 12.090	500
61721540	AH DIN 1/10	-	evet	10	1,4	2,5	0,15	PEW 12.090	500
62120230	AH DIN 1,5/7	-	evet	7	1,7	2,8	0,15	PEW 12.090	500
61721550	AH DIN 1,5/10	-	evet	10	1,7	2,8	0,15	PEW 12.090	500
62120240	AH DIN 2,5/7	-	evet	7	2,2	3,4	0,15	PEW 12.090	500
61721560	AH DIN 2,5/12	-	evet	12	2,2	3,4	0,15	PEW 12.090	500
62120250	AH DIN 4/9	-	evet	9	2,8	4	0,2	PEW 12.090	500
62120260	AH DIN 6/10	-	evet	10	3,5	4,7	0,2	PEW 12.090	500
62120270	AH DIN 10/12	-	evet	12	4,5	5,8	0,2	PEW 12.091	500
62120280	AH DIN 16/12	-	evet	12	5,8	7,5	0,2	PEW 12.091	500

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16