


Kablo Papuçları XL, izoleleli

UL (MTW)-CSA-HAR çok standartlı tek damarlar için yalıtımlı iletken uç kovanları, huni şeklinde yalıtım kovani açıklığı



Halojen içermeyen

Faydalar

Huni biçiminde yalıtım bileziği genişletmeli, özel üretilen iletken uç kovanları, telin iterek takılmasını önemli ölçüde kolaylaştırır

Uygulama alanı

UL(MTW)-CSA-HAR çok standartlı tek damarlar için uygun iletken uç papuçları

Multinorm tek damarlarımız için birden fazla pazar için sertifikalar nedeniyle aşağıda listelenen enine kesitlerde özel iletken uç kovanları gereklidir

İletken sıkma ile kalıcı olarak bileziğe bağlanır

Norm referansları / Onaylar

Tüm DIN damar bağlantı papuçları DIN 46228 Bölüm 4 uyumludur

Not

Multinorm iletkenlerin yalıtım kalınlıkları burada çok az saptığından 2,5 mm², 4 mm², 6 mm² ve 10 mm² için standart AHI iletken uç kovanları kullanılmalıdır

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000005

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kablo pabucu

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000005

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: İletken uç kovani

Bilgi:

Halojen içermeyen ve silikon içermeyen

Malzeme:

Kalay kaplı elektrolitik bakırdan yapılmış kovan

Polipropilen plastik bilezik

Sıcaklık aralığı:

-5 °C ile maks. +105 °C'ye kadar kalıcı yük, +120 °C geçici yük

Uyarı

Kovanlar, uygulama tipine bağlı olarak 8 ve 10 mm uzunluklarda sunulur.

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

Kablo Papuçları XL, izoleli

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Kablo Papuçları XL, izoleli

Ürün kodu	Ürün tanımı	mm ² için	UL sertifikalandırma	Renk	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	s2 mm	Uygun sıkma parçası	Adet / Paket
61802061	İletken papuçları XL 0.5 WH 8	-	hayır	beyaz	13,5	8	1,1	0,15	3	0,25	PEW 12.090	500
61802062	İletken uç kovanları XL 0.5 WH 10	-	hayır	beyaz	15,5	10	1,1	0,15	3	0,25	PEW 12.090	500
61802063	İletken uç kovanları XL 0.75 GY 8	-	hayır	gri	14	8	1,3	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500
61802064	İletken uç kovanları XL 0.75 GY 10	-	hayır	gri	16	10	1,3	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500
61802065	İletken uç kovanları XL 1.0 RD 8	-	hayır	kırmızı	14	8	1,5	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500
61802066	İletken uç kovanları XL 1.0 RD 10	-	hayır	kırmızı	16	10	1,5	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500
61802067	İletken uç kovanları XL 1.5 BK 8	-	hayır	siyah	14	8	1,8	0,15	3,8	0,3	PEW 12.090	500
61802068	İletken uç kovanları XL 1.5 BK 10	-	hayır	siyah	16	10	1,8	0,15	3,8	0,3	PEW 12.090	500
61802069	İletken uç kovanları XL 16.0 BU 12	-	hayır	mavi	23	12	6	0,2	9,5	0,4	PEW 12.091	100