Mandallı Kablo Papuçları

Kilit mandallı yalıtımsız panel konektörleri/bıçak konektörleri, dişi ve pin, pirinçten üretilmiş

Faydalar
Farklı parçaların elektriksel bağlantıları için

Not
Uygun aletin seçimi iletkenin kesitine ve pal bağlantısına göre değişkenlik gösterir

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000516 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Yuvarlak fiş / düz priz
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000516 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yuvarlak/yassı soket bağlantısı
Malzeme:	BM 638 M + B 638 F: Çıplak pirinç BM-C 638 M + B-C 638 F: Kalay kaplamalı pirinç
Sıcaklık aralığı:	Type M: max. +90 °C Type F: max. +110 °C

Uyarı
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Mandallı Kablo Papuçları

Ürün kodu	Ürün tanımı	mm² için	UL sertifikalandırma	Bıçak bağlantısı	l	L	Uygun sıkma parçası	Adet / Paket
Kilitleme çentikli bıçak konektörü (tip M)								
63501020	BM 638 M	1 - 2.5	hayır	6,3 x 0,8	16	28	PEW 12.050	100
63501022	BM-C 638 M	-	hayır	6,3 x 0,8	16	28	PEW 12.751	100
Kilitleme çıkıntısı bulunan bıçak yuvası (F tipi)								
63501010	B 638 F	-	hayır	6,3 x 0,8	7,5	19	PEW 12.465	100
63501012	B-C 638 F	-	hayır	6,3 x 0,8	7,5	19	PEW 12.751	100

Son durum (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16