


Yalıtımlı Kablo Papuçları

Yalıtımlı yassı konnektörler (Tip M, T ve V), UL ruhsatı, Easy Entry huni biçimli



Faydalar

Herhangi bir konumda preslenebilir sabit lehimli kablo pabucu
Böylece en iyi elektriksel iletkenlik (en az direnç) sağlar
Bükülen ve bunun sonucunda preslenmeyen tellerin olma riski yoktur

Uygulama alanı

Kontrol kabini üretimi
Kablo montajı

Norm referansları / Onaylar

Dosya Numarası E334111, tabloya bakın

Tasarım

Daha yüksek gerilme mukavemeti için
İyi mukavemet ve gelişmiş akım iletimi için
Kontak preslemede yassı yuva malzemesi çift katlı ve sert lehimlidir
Plastik kovanın huni şeklinde kolay girişi iletkenin, basit, hızlı ve güvenli takılmasına olanak sağlar
1 = basmalı dişi terminal, tip H 2 = basmalı sırta binen terminal, type T 3 = basmalı pin terminal, tip M 4 = basmalı dişi terminal
(tamamen izolasyonlu), tip V

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000516

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Yuvarlak fiş / düz priz

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000516

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yuvarlak/yassı soket bağlantısı

Malzeme:

Pirinç kalay kaplı

Polyamid, halojensiz

Sıcaklık aralığı:

-20°C ile +105°C Kısa süre: +120°C

Son durum (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

Yalıtımlı Kablo Papuçları

Uyarı

* Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Yalıtımlı Kablo Papuçları

Ürün kodu	Ürün tanımı	mm ² için	UL sertifikalandırma	Renk	Bıçak bağlantısı	d mm	L	W mm	Uygun sıkma parçası	Adet / Paket
DIN 46245 ve benzerlerine göre (tip H) bıçak haznesi										
63101020	L-RA 29 H	-	evet	kırmızı	2,8 x 0,5	4,1	18,5	3,2	PEW 12.060	100
63101010	L-RA 28 H	-	evet	kırmızı	2,8 x 0,8	4,1	18,5	3,2	PEW 12.060	100
63101030	L-RA 49 H	-	evet	kırmızı	4,8 x 0,5	4,1	19,5	5	PEW 12.060	100
63101040	L-RA 48 H	-	evet	kırmızı	4,8 x 0,8	4,1	19,5	5	PEW 12.060	100
63101050	L-RA 63 H	-	evet	kırmızı	6,3 x 0,8	4,1	20	5,6	PEW 12.060	100
63101060	L-RB 48 H	-	evet	mavi	4,8 x 0,5	5	20	5	PEW 12.060	100
63101070	L-RB 49 H	-	evet	mavi	4,8 x 0,8	5	20	5	PEW 12.060	100
63101080	L-RB 63 H	-	evet	mavi	6,3 x 0,8	5	21,5	6,7	PEW 12.060	100
63101110	L-RC 63 H	-	evet	sarı	6,3 x 0,8	6,6	25	6,7	PEW 12.060	100
63101120	L-RC 95 H	-	hayır	sarı	9,5 x 1,2	6,6	30,1	9,9	PEW 12.060	100
Bıçak konektörü (tip M)										
63103010	L-RA 63 M	-	evet	kırmızı	6,3 x 0,8	4	22	-	PEW 12.060	100
63103020	L-RB 63 M	-	evet	mavi	6,3 x 0,8	4,5	22	-	PEW 12.060	100
63103040	L-RC 63 M	-	evet	sarı	6,3 x 0,8	6,3	25	-	PEW 12.060	100
Bıçak haznesi bölümü (tip T)										
63102010	L-RA 63 T	-	hayır	kırmızı	6,3 x 0,8	3,7	22	7,4	PEW 12.060	100
63102020	L-RB 63 T	-	hayır	mavi	6,3 x 0,8	4,3	22	7,5	PEW 12.060	50
Tamamen izole edilmiş bıçaklı priz (tip V)										
61794951	L-RA 29 V	-	evet	kırmızı	2,8 x 0,5	3,8	19,3	5	PEW 12.060	100
61794952	L-RA 28 V	-	evet	kırmızı	2,8 x 0,8	3,8	19,3	5	PEW 12.060	100
61794953	L-RA 49 V	-	evet	kırmızı	4,8 x 0,5	3,6	20,2	7,4	PEW 12.060	100
61794955	L-RA 48 V	-	evet	kırmızı	4,8 x 0,8	3,6	20,2	7,4	PEW 12.060	100
61794960	L-RA 63 V	-	evet	kırmızı	6,3 x 0,8	4,4	21	8,8	PEW 12.060	100
61794968	L-RB 49 V	-	evet	mavi	4,8 x 0,5	3,9	19,5	7,1	PEW 12.060	100
61794969	L-RB 48 V	-	evet	mavi	4,8 x 0,8	4,3	20	7,4	PEW 12.060	100
61794970	L-RB 63 V	-	evet	mavi	6,3 x 0,8	4,5	21	8,8	PEW 12.060	100
61794971	L-RC 63 V	-	evet	sarı	6,3 x 0,8	5,3	26	9	PEW 12.060	100

Son durum (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16