

Kablo pabuçları KR/ KRT/ KRF

Kontrol delikli boru kablo pabuçları KR/KRT/KRF



Faydalar

Kontrol deliği ile (4 mm² 'den itibaren)
Kaliteli elektrolit bakır sayesinde yüksek güvenilirlik ve dayanıklılık

Uygulama alanı

KR:0,75 - -10,00 mm² arasında enine kesit aralığına sahip, ince ve çok telli bakır iletkenler (sınıf 2 ve 5) için
KRT: Çok telli bakır iletkenler için (class 2) kesit aralığı 10 - 1000 mm²
KRF: 16-400 mm² arasında kesite sahip, ince telli ve çok telli bakır iletkenler için (sınıf 2, 5 ve 6)
Temel olarak ray ve bakır konnektörlere bağlantı için
Max. 48 kV

Norm referansları / Onaylar

UL dosya numarası: E205350 (bkz. tablo)
Tavsiye edilen aletle kullanıldığında EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 ve VDE 0220:1 gereksinimlerini karşılamaktadır

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001051 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Bakır iletkenler için tüp kablo pabucu
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001051 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Bakır iletkenler için boru tipi kablo pabucu
Malzeme:	Kalaylı elektrolit bakır (Cu/Sn4 , 4µ kalaylı yüzey)
Sıcaklık aralığı:	En fazla +90 °C sıcaklık aralığı Çalışma sıcaklığı: 110°C, maks. +140°C

Uyarı

* Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Son durum (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

Kablo pabuçları KR/ KRT/ KRF

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Kablo pabuçları KR/ KRT/ KRF

Ürün kodu	Ürün tanımı	Vida deliği Ø (mm)	UL sertifikalandırma	Uzunluk (mm)	Presleme kalıpları	d mm	W mm	Adet / Paket
KR								
61796480	KR 0,75/3	3	hayır	16	-	1,3	6	100
61796490	KR 0,75/4	4	hayır	17	-	1,3	6	100
61796500	KR 1,5/3	3	evet	16	-	1,8	6,5	100
61796510	KR 1,5/4	4	evet	17	-	1,8	6,5	100
61796520	KR 1,5/5	5	evet	18	-	1,8	7,5	100
61796530	KR 2,5/3	3	evet	17	-	2,3	7,5	100
61796540	KR 2,5/4	4	evet	18	-	2,3	7,5	100
61796550	KR 2,5/5	5	evet	19	-	2,3	8,5	100
61796560	KR 2,5/6	6	evet	19	-	2,3	8,5	100
61796570	KR 4/4	4	evet	21	-	3	8,5	100
61796580	KR 4/5	5	evet	22	-	3	9	100
61796590	KR 4/6	6	evet	23	-	3	10	100
61796600	KR 6/4	4	evet	22	-	4	9,5	100
61796610	KR 6/5	5	evet	22	-	4	9,5	100
61796620	KR 6/6	6	evet	23	-	4	10	100
61796630	KR 6/8	8	evet	30	-	4	13,5	100
61796631	KR 10/5	5	evet	29	B 7/ B 8	5	11,5	100
61796632	KR 10/6	6	evet	29	B 7/ B 8	5	11,5	100
61796633	KR 10/8	8	evet	33	B 7/ B 8	5	13,5	100
KRT								
61796640	KRT 10/5	5	evet	29	B 7	4,5	10	100
61796650	KRT 10/6	6	evet	29	B 7	4,5	10	100
61796660	KRT 10/8	8	evet	34	B 7	4,5	13	100
61796670	KRT 10/10	10	evet	34	B 7	4,5	16	100
61796680	KRT 10/12	12	evet	41	B 7	4,5	19	100
61796690	KRT 16/5	5	evet	34	B 8,5	5,5	12	100
61796700	KRT 16/6	6	evet	34	B 8,5	5,5	12	100
61796710	KRT 16/8	8	evet	39	B 8,5	5,5	15	100
61796720	KRT 16/10	10	evet	39	B 8,5	5,5	16	100
61796730	KRT 16/12	12	evet	47	B 8,5	5,5	19	100
61796740	KRT 25/6	6	evet	43	B 10	7	14	100
61796750	KRT 25/8	8	evet	43	B 10	7	15	100
61796760	KRT 25/10	10	evet	43	B 10	7	16	100

Son durum (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

Kablo pabuçları KR/ KRT/ KRF

Ürün kodu	Ürün tanımı	Vida deliği Ø (mm)	UL sertifikalandırma	Uzunluk (mm)	Presleme kalıpları	d mm	W mm	Adet / Paket
61796770	KRT 25/12	12	evet	48	B 10	7	19	100
61796780	KRT 35/6	6	evet	49	B 12	8,5	17	100
61796790	KRT 35/8	8	evet	49	B 12	8,5	17	100
61796800	KRT 35/10	10	evet	49	B 12	8,5	19	100
61796810	KRT 35/12	12	evet	53	B 12	8,5	22	50
61796820	KRT 50/6	6	evet	53	B 14	10	20	50
61796830	KRT 50/8	8	evet	53	B 14	10	20	50
61796840	KRT 50/10	10	evet	53	B 14	10	20	50
61796850	KRT 50/12	12	evet	56	B 14	10	22	50
61796860	KRT 70/8	8	evet	55	B 16	12	23	50
61796870	KRT 70/10	10	evet	55	B 16	12	23	50
61796880	KRT 70/12	12	evet	58	B 16	12	23	50
61796890	KRT 95/8	8	evet	60	B 18	13,5	26	50
61796900	KRT 95/10	10	evet	60	B 18	13,5	26	50
61796910	KRT 95/12	12	evet	63	B 18	13,5	26	50
61796920	KRT 95/16	16	evet	69	B 18	13,5	28	50
61796930	KRT 120/10	10	evet	64	B 19	15	28	50
61796940	KRT 120/12	12	evet	64	B 19	15	28	50
61796950	KRT 120/16	16	evet	70	B 19	15	28	50
61796960	KRT 150/12	12	hayır	76	B 22	17	32	25
61796990	KRT 185/12	12	hayır	79	13 B 24	19	35	25
61797000	KRT 185/16	16	hayır	79	13 B 24	19	35	25
61797020	KRT 240/12	12	hayır	86	13 B 26	21	38	25
61797030	KRT 240/16	16	hayır	86	13 B 26	21	38	25
61797050	KRT 300/16	16	hayır	100	13 B 30	24	44	10
KRF								
61803020	KRF 16/6	6	evet	34	B 9	6	13	100
61803030	KRF 16/8	8	evet	34	B 9	6	13	100
61803040	KRF 16/10	10	evet	38	B 9	6	16	100
61803050	KRF 16/12	12	evet	47	B 9	6	22	100
61803060	KRF 25/6	6	evet	39	B 11	8	16	100
61803070	KRF 25/8	8	evet	39	B 11	8	16	100
61803080	KRF 25/10	10	evet	42	B 11	8	17	100
61803090	KRF 25/12	12	evet	47	B 11	8	22	100

Son durum (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimini <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

Kablo pabuçları KR/ KRT/ KRF

Ürün kodu	Ürün tanımı	Vida deliği Ø (mm)	UL sertifikalandırma	Uzunluk (mm)	Presleme kalıpları	d mm	W mm	Adet / Paket
61803110	KRF 35/6	6	evet	47	B 13	9	18	100
61803120	KRF 35/8	8	evet	47	B 13	9	18	100
61803130	KRF 35/10	10	evet	47	B 13	9	18	100
61803140	KRF 35/12	12	evet	52	B 13	9	22	100
61803160	KRF 50/8	8	evet	50	B 14,4	11	21	100
61803170	KRF 50/10	10	evet	50	B 14,5	11	21	100
61803180	KRF 50/12	12	evet	53	B 14,5	11	21	100
61803190	KRF 50/16	16	evet	59	B 14,5	11	27	100
61803200	KRF 70/8	8	evet	55	B 17	13	25	50
61803210	KRF 70/10	10	evet	55	B 17	13	25	50
61803220	KRF 70/12	12	evet	58	B 17	13	25	50
61803230	KRF 70/16	16	evet	64	B 17	13	28	50
61803240	KRF 95/10	10	evet	69	B 20	15	29	50
61803250	KRF 95/12	12	evet	69	B 20	15	29	50
61803260	KRF 95/16	16	evet	69	B 20	15	29	50
61803270	KRF 120/10	10	evet	73	B 22	17	32	25
61803280	KRF 120/12	12	evet	73	B 22	17	32	25
61803290	KRF 120/16	16	evet	73	B 22	17	32	25
61803300	KRF 150/12	12	evet	80	B 25/13 B 25	19	36	25
61803310	KRF 150/16	16	evet	80	B 25/13 B 25	19	36	25
61803330	KRF 185/12	12	evet	86	13 B 27	21	39	20
61803340	KRF 185/16	16	evet	86	13 B 27	21	39	20
61803350	KRF 185/20	20	evet	93	13 B 27	21	39	20
61803360	KRF 240/12	12	evet	96	13 B 30	22,5	42	10
61803370	KRF 240/16	16	evet	96	13 B 30	22,5	42	10
61803380	KRF 240/20	20	evet	95	13 B 30	22,5	42	10
61803390	KRF 300/16	16	evet	99	13 B 32	24,5	46	10
61803400	KRF 300/20	20	evet	99	13 B 32	24,5	46	10
61803420	KRF 400/16	16	evet	111	13 B 38	30	56	10
61803430	KRF 400/20	20	evet	126	13 B 38	30	56	10
61803440	KRF 400/24	24	evet	118	13 B 38	30	56	10

Son durum (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16