


Tube kablo pabuçu KRFN

Sınıf 2 ve 5 kablolar için dar iç kısmı KRFN boru kablo pabuçları



Faydalar

Vida bağlantıları içinden monte edilebilir; önceden montajı mümkün kılar
Kaliteli elektrolit bakır sayesinde yüksek güvenilirlik ve dayanıklılık
Kontrol delikli

Uygulama alanı

Dar kablo pabuçları 50-240 mm² çok telli ve esnek bakır iletkenler içindir. Class 2 ve class 5 için uygun
Dar alanlar için uyanlanmış

Norm referansları / Onaylar

Tavsiye edilen aletle kullanıldığında EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 ve VDE 0220:1 gereksinimlerini karşılamaktadır

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001051

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Bakır iletkenler için tüp kablo pabucu

Malzeme:

Kalaylı elektrolitik bakır

Sıcaklık aralığı:

En fazla +90 °C sıcaklık aralığı

Çalışma sıcaklığı: 110 °C, maks. +140 °C

Uyarı

* Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Tube kablo pabuçu KRFN

Ürün kodu	Ürün tanımı	Vida deliği Ø (mm)	UL sertifikalandırma	Uzunluk (mm)	Presleme kalıpları	d mm	W mm	Adet / Paket
61797400	KRFN 50/6	6	hayır	51	B 14,5	11	18	100
61797401	KRFN 50/8	8	hayır	51	B 14,5	11	18	100
61797402	KRFN 50/10	10	hayır	51	B 14,5	11	18	100
61797403	KRFN 70/6	6	hayır	56	B 14,5	13	20	50
61797404	KRFN 70/8	8	hayır	56	B 17	13	20	50
61797405	KRFN 70/10	10	hayır	56	B 17	13	20	50
61797406	KRFN 95/8	8	hayır	61	B 20	15	24	50
61797407	KRFN 95/10	10	hayır	62	B 20	15	24	50
61797408	KRFN 95/12	12	hayır	64	B 20	15	24	50
61797409	KRFN 120/8	8	hayır	65	B 22	17	26	25
61797410	KRFN 120/10	10	hayır	66	B 22	17	26	25
61797411	KRFN 120/12	12	hayır	68	B 22	17	26	25
61797412	KRFN 150/10	10	hayır	73	B 25/13 B 25	19	30	25
61797413	KRFN 150/12	12	hayır	75	B 25/13 B 25	19	30	25
61797414	KRFN 185/10	10	hayır	80	13 B 27	21	32	20
61797415	KRFN 185/12	12	hayır	82	13 B 27	21	32	20
61797417	KRFN 240/10	10	hayır	84	13 B 30	22,5	38	10
61797418	KRFN 240/12	12	hayır	84	13 B 30	22,5	38	10