




## FKK yassı kablo pabucu kelepçeleri

FKK 08 wedges for fastening flat cables up to 10 mm cable thickness

### Bilgi

Suitable mounting plates in the web catalog



### Faydalar

Oluğu olduğu tarafta kurulum sacı duvara dübelle tutturulabilir, mevcut kılavuz raya vidalanabilir veya kaynak yapılabilir  
Kurulum sacı asansör kabinine vidalanabilir veya kaynak yapılabilir

### Uygulama alanı

Yassı kontrol kablolarının sabitlenmesi

### Ürün yapısı

Küçük kablo pabucu kelepçesi 2 adede kadar yassı kabloyu alabilirken büyük olan 3 adede kadar alabilir

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002407

ETIM 5.0 Class-Tanım: Data kablolarının raya montajı için kullanılan aksesuarlar

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002407

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Akım/veri kabloları hat kılavuz rayı için aksesuar

Bilgi:

Sıkıştırma kuvveti (toplam kablo kalınlığında): FKK 08: 2-10mm = 600-800N FKK 07: 2-9mm / 16-17mm = 800N  
Pabucun minimum geçme derinliği: FKK 08: %60 = 60mm FKK 07: %60 = 90mm

Malzeme:

Poliamid 6.6 - halojensiz

Sıcaklık aralığı:

Çalışma sıcaklığı: -20 °C ila +50 °C

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.  
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

**FKK yassı kablo pabucu kelepçeleri**

| Ürün kodu | Ürün tanımı | Kablo sayısı | Maks. toplam kablo uzunluğu (mm) | Ağırlık (g) | Adet / Paket |
|-----------|-------------|--------------|----------------------------------|-------------|--------------|
| 52026051  | FKK 08      | 1-2          | 50 x 10                          | 103         | 1            |
| 52026050  | FKK 07      | 1-3          | 90x17                            | 349         | 1            |

## FKK yassı kablo pabucu kelepçeleri

