




FKK yassı kablo pabucu kelepçeleri

FKK 08 wedges for fastening flat cables up to 10 mm cable thickness

Bilgi

Suitable mounting plates in the web catalog



Faydalar

Oluğu olduğu tarafta kurulum sacı duvara dübelle tutturulabilir, mevcut kılavuz raya vidalanabilir veya kaynak yapılabilir
Kurulum sacı asansör kabinine vidalanabilir veya kaynak yapılabilir

Uygulama alanı

Yassı kontrol kablolarının sabitlenmesi

Ürün yapısı

Küçük kablo pabucu kelepçesi 2 adede kadar yassı kabloyu alabilirken büyük olan 3 adede kadar alabilir

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002407

ETIM 5.0 Class-Tanım: Data kablolarının raya montajı için kullanılan aksesuarlar

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002407

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Akım/veri kabloları hat kılavuz rayı için aksesuar

Bilgi:

Sıkıştırma kuvveti (toplam kablo kalınlığında): FKK 08: 2-10mm = 600-800N FKK 07: 2-9mm / 16-17mm = 800N
Pabucun minimum geçme derinliği: FKK 08: %60 = 60mm FKK 07: %60 = 90mm

Malzeme:

Poliamid 6.6 - halojensiz

Sıcaklık aralığı:

Çalışma sıcaklığı: -20 °C ila +50 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

FKK yassı kablo pabucu kelepçeleri

Ürün kodu	Ürün tanımı	Kablo sayısı	Maks. toplam kablo uzunluğu (mm)	Ağırlık (g)	Adet / Paket
52026051	FKK 08	1-2	50 x 10	103	1
52026050	FKK 07	1-3	90x17	349	1

FKK yassı kablo pabucu kelepçeleri

