

KNIPEX kablo makası

KNIPEX kablo makası

dış çapı 20 mm'ye kadar olan iletkenler için, ergonomik tasarımı sayesinde kullanıcıya özellikle koruma sağlar, Almanya'da üretilmiştir

Bilgi

Uygun güç aktarım oranları ve kesici kenarların optimize edilmiş geometrisi sayesinde düşük güç kullanımı



Faydalar

İki bıçaklı özel yapı, kesme işlemini öncül ve ardıl kesme olarak ikiye ayırır

Sadece tek elle kolay ve temiz kesim

Çok bileşenli sap sayesinde iyi ergonomi

İzole edilmiş saplar 1000 Volt seviyesine kadar gerilim altında çalışmaya olanak sağlar

Uygulama alanı

Bakır ve alüminyum kabloları keser

Ürün özellikleri

Hassas taşlanmış, sertleştirilmiş, kesici kenarlar

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000142

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kablo makası

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000142

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo makası

Sertifikalar:

IEC 60900 standardına göre izole edilmiş, 1000 V AC / 1500 V

DC seviyesine kadar kullanılabilir

VDE onaylı

Malzeme:

Özel kalitede özel takım çeliği, dövülmüş, kromajlı

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

KNIPEX kablo makası

Ürün kodu	Ürün tanımı	Kablo çapı, mm cinsinden	Ağırlık (kg)	Uzunluk (mm)
62120523	Kablo makası KASI 20	20	0,34	200

Son durum (12.02.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16