

KNIPEX yassı yuvarlak pense

KNIPEX kavrama ve kesme işleri için izole saplı penseler

Bilgi

Kesici kenarlı



Faydalar

Çok bileşenli sap sayesinde iyi ergonomi

İzole edilmiş saplar 1000 Volt seviyesine kadar gerilim altında çalışmaya olanak sağlar

Uygulama alanı

İnce kavrama çalışmaları için uygundur

Ürün özellikleri

Sivri, yassı, yuvarlak çeneler, kavrama yüzeyleri tırtıklı, kesici kenarlara sahip

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000833

ETIM 5.0 sınıf tanımı: Kombine pense

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000833

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yassı pense

Sertifikalar:

IEC 60900 standardına göre izole edilmiş, 1000 V AC / 1500 V

DC seviyesine kadar kullanılabilir

VDE onaylı

Malzeme:

Vanadium electric steel, forged,
oil-hardened

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

KNIPEX yassı yuvarlak pense

Ürün kodu	Ürün tanımı	Orta sertlikte tel, mm cinsinden	Sert tel, mm cinsinden	Ağırlık (kg)	Uzunluk (mm)
Kesme ağızlı yassı yuvarlak pense					
62120503	Kargaburun pense FRZI 16	2,5	1,6	0,144	160