

EASY STRIP sıyırma ve kesme aleti

Self-adjusting stripping tool with changeable cartridges/stripping knives, flexible, ergonomic design, reliable, also for Teflon/PTFE cables



Faydalar

Farklı sıkma kesitleri için otomatik ayarlama sayesinde işlemesi kolay

Kolayca değiştirilebilir sıyırma kartuşları

Adjusting lever for fine-adjustments ensures that the insulation (particular small dimensions) can be removed without damaging the conductors

150.000 den fazla sıyırma işlemi için test edilmiştir.

Ergonomik Tasarım : yumuşak sap ,optimum tutamak genişliği , açılı kafa ve hafifliği sayesinde kullanım kolaylığı sağlar

Uygulama alanı

Farklı izolasyon malzemelerini (PVC - PTFE) ve farklı çapları tek bir alet ile hassas sıyırmaya olanak sağlayan sıyırma kasetlerinin kolayca değiştirilmesi

Standart kabloların % 90 ' ı ayarlama yapmadan sıyırılır.

Ürün yapısı

İki farekli dizayn mevcut- tabanca formunda (RA) veya standart versiyon

Not

MTW tekli kablolar 16 mm² ye kadar işlenebilir

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000163

ETIM 5.0 Class-Description: Kablo sıyırma aleti

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000163

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yalıtım çıkartma/kaplama sıyırma aleti

Genel:

Sıyırma aralığı: 0,02 - 16,0 mm²

Ağırlık:

136 g

Uzunluk:

Genel Boyutlar : L x H x W:Standard version: 191x123x20 mmRA version: 144x186x23 mm

Bilgi:

Kesme kapasitesi:

Tek telli kablolar - 1,5 mm²

Esnek iletkenler - en fazla 10 mm²

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EASY STRIP sıyırma ve kesme aleti

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EASY STRIP sıyırma ve kesme aleti

Ürün kodu	Ürün tanımı	mm ² için	Renk	İzolasyon için	Kartuş biçimi	Adet / Paket
Kartuşlu standart versiyon						
61735800	Düz kartuş dâhil KOLAY SİYİRMA	-	siyah	PVC vs.	düz	1
61735805	V-kartuş dâhil KOLAY SİYİRMA.	-	mavi	PTFE etc.	V-biçimi	1
61735807	EASY STRIP, O kaset dahil	-	kırmızı	PVC vs.	yuvarlak	1
RA versiyon, kartuşu ile birlikte						
61735813	EASY STRIP RA düz kartuşu dahil	0.02 - 10	siyah	PVC vs.	düz	1
61735814	EASY STRIP RA V-kartuş dahil	0.1 - 4	mavi	PTFE etc.	V-biçimi	1
61735815	EASY STRIP RA, O kaset dahil	4 - 16	kırmızı	PVC vs.	yuvarlak	1
Kartuş ve yedekler						
61735801	Düz kartuş	-	siyah	PVC vs.	düz	1
61735803	V-kartuş	-	mavi	PTFE etc.	V-biçimi	1
61735802	O kartuşu	-	kırmızı	PVC vs.	yuvarlak	1
61735806	KOLAY SİYİRMA destek çeneleri	-	-	-	-	2

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16