

KNIPEX kablo bıçağı

Sertleştirilmiş bıçak ve izole edilmiş saplı KNIPEX kablo bıçağı

Bilgi

Kalın kabloların yalıtımlarını işlemek için güçlü, düz bıçak



Faydalar

Kaymayan yumuşak bileşenler sayesinde daha fazla emniyet

Bıçağın, sapın ucundaki "parmak kancası" ve başparmak girintisi ile çekilmesi sırasında iyi güç aktarımı

Çok bileşenli sap sayesinde iyi ergonomi

İzole edilmiş saplar 1000 Volt seviyesine kadar gerilim altında çalışmaya olanak sağlar

Ürün özellikleri

Şeffaf koruyucu kapak

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000155
ETIM 5.0 sınıf açıklaması: Bıçak

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000155
ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Bıçak

Sertifikalar:

IEC 60900 standardına göre izole edilmiş, 1000 V AC / 1500 V
DC seviyesine kadar kullanılabilir
VDE onaylı

Malzeme:

Özel takım çeliği, yağda sertleştirilmiş

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

KNIPEx kablo bıçağı

Ürün kodu	Ürün tanımı	Bıçak uzunluğu, mm cinsinden	Ağırlık (kg)	Uzunluk (mm)
Kablo bıçağı				
62120510	Kablo bıçağı KAMI 19	50	0,067	190

Son durum (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16