
# 3M Scotch™ 1183 Yalıtım bandı

3M Scotch™ 1183 blendaj bandı, elektromanyetik alanların mükemmel yalıtılmasını sağlar, UL onaylı.



Alev geciktirici

Parazit sinyalleri

## Faydalar

Elektriksel olarak iletken şerit elektromanyetik alanların olağanüstü ekranlanmasını sağlar
Tek düzen folyo kompozisyonu ve onun alt tabakaya iyi iletkenliği ekranlama derecesi için çok önemli olan düşük temas direnci sağlar
Lehimlenebilir ve korozyona dayanıklı
Solventlere dayanıklı akrilik yapıştırıcı

## Uygulama alanı

Elektromanyetik alan ekranlaması
Elektrostatik deşarj

## Ürün özellikleri

Bakır folyo ince bir kalay tabakası ile kaplanmıştır
Kalay kılıf alüminyum, kurşun ve kalay alaşımları ve galvanizli çelik gibi geniş yelpazede temel malzemeler ile uyumludur

## Norm referansları / Onaylar

UL 510 onaylı
UL Dosya Numarası: E17385

## Teknik Veri

| | |
|---|---|
| Sınıflandırma ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000128<br>ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Yapışkan bant |
| Sınıflandırma ETIM 6: | ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000128<br>ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yapışkan bant |

Son durum (17.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

# 3M Scotch™ 1183  Yalıtım bandı

| | |
|---|---|
| Dikkat: | Yapıştırma (sıyırma kuvveti): 3.8 N/10 mm<br>Yırtılmaya dayanıklı: 44 N/10 mm |
| Not: | Geçiş direnci (MIL-STD-202 uyarınca): 0,005 Ω |
| Bilgi: | Depolama: serin ve kuru bir yerde (oda sıcaklığında ve yaklaşık %50 bağıl nem) saklandığında iyi stabilite |
| Renk seçeneği: | Gümüş gri (RAL 7001) |
| Malzeme: | İletken bir akrilik yapıştırıcı ile astar olarak pürüzsüz kalay kaplı bakır film |
| Sıcaklık aralığı: | -10 °C ila +80 °C |

**Uyarı**
Scotch™ 1183, 3M'nin tescilli ticari markasıdır
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.


©2024 Lapp Group - all rights reserved.

# 3M Scotch™ 1183 Yalıtım bandı

| Ürün kodu | Ürün tanımı | Genişlik (mm) | PU (m) |
|---|---|---|---|
| 61721420 | 3M Scotch 1183 / 9x16,5 | 9 | 16,5 |
| 61721421 | 3M Scotch 1183 / 12x16,5 | 12 | 16,5 |
| 61721422 | 3M Scotch 1183 / 19x16,5 | 19 | 16,5 |
| 61721423 | 3M Scotch 1183 / 25x16,5 | 25 | 16,5 |

Son durum (17.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.