

Bakır örgülü

EMC bakımından güvenli ekranlama için bakır örgülü ekran, otomotiv endüstrisinde de (ISO-TS sertifikalı).



Parazit sinyalleri



Isı dayanımı

Uygulama alanı

EMC-uyumlu ekranlama
Topraklama bantı olarak kullanılabilir
Otomotiv endüstrisi

Dahil

Her biri 50m'lik iki parça halinde gönderilir

Tasarım

Örgüyü sıkarak çap varyasyonları yaratılabilir

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001182

ETIM 5.0 Class-Tanım: Örgülü hortum

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001182

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: İçi boş örgülü hortum

Genel:

Üretim serisine bağlı olarak küçük farklar olabilir

Not:

Kapsama derecesi: Maksimum açılışta %85

Malzeme:

Kalaylı bakır

Sıcaklık aralığı:

-30 °C ila +105 °C

Maks. sıcaklık: +120 °C (kısa vadeli)

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Bakır örgülü

Ürün kodu	Ürün tanımı	mm2	Çap mm	Tel sayısı x çap (mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	PU (m)
61721370	CU 14	1,32	-	24 x 7 x 0,1	13,2	100
61721380	CU 410	4,14	-	24 x 22 x 0,1	41,4	100
61721390	CU 1020	8,29	-	48 x 22 x 0,1	81,9	100
61721395	CU 2050	18,1	20 - 50	48 x 12 x 0,2	183	100

Son durum (05.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16