


Büzüşmeli hortum PROTECT-HF

Büzüşmeli hortum halojen içermez ve bu nedenle özellikle kamusal binalar, havaalanları, hastaneler vb. gibi ortamlarda kullanım için uygundur. Büzüşmeli hortum PROTECT-HF RW, ayrıca demiryolu ruhsatına sahiptir.

Bilgi

İnce duvarlı

Halojen içermeyen



Ray



Kimyasallara dayanıklı



Halojen içermeyen

Faydalar

Esnek

Halojensiz ürünler yangın durumunda aşındırıcı veya zehirli gazların oluşmasına yol açmaz, zor tutuşur, yangını iletme gücü azdır ve çok az duman üretirler

PROTECT-HF RW: İşaretleme amacıyla düzleştirilebilir, demiryolu uygulamaları için uygundur

Uygulama alanı

İzolasyon, koruma ve kablo demetleme

Green-yellow shrink tube: For identifying and marking earthing connectors and cables

PROTECT-HF RW: Demiryolu uygulamaları ve işaretleme için

Ürün özellikleri

Halojensiz

Good chemical resistance please see Appendix T1

Tutuşması zor

Silikon içermez

UV dayanıklı (sadece renk: saydam)

Norm referansları / Onaylar

PROTECT-HF / Box: Tutuşabilirlik sınıfı FMVSS 302

PROTECT-HF RW: Tutuşabilirlik sınıfı ASTM D 635-HB, demiryolu normları (BS-6853 (1999), EN 45545-2 HL 3, LUL 1-085 A3

Son durum (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

Büzüşmeli hortum PROTECT-HF

uyarınca araç sınıfı 1A), Boeing BSS 7239 malzeme yanma durumunda zehirli gaz oluşumu M7

Dahil

PROTECT-HF Box: Kompakt, pratik çözme kutusu
PROTECT-HF: Her biri 1,22 m parçalık plastik poşet
PROTECT-HF RW: Bobin üzerinde gönderilir

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000217 ETIM 5.0 Class-Description: Büzüşen hortum
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000217 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Büzüşen hortum
Talep üzerine:	Diğer renkler talep üzerine sunulur
Not:	Tek panelli/ince cidarlı Dielektrik dayanımı: 20 kV/mm
Bilgi:	Büzülme oranı: 2:1
Renk seçeneği:	Siyah, yeşil-sarı, sarı, beyaz
Malzeme:	Polyolefin
Sıcaklık aralığı:	Büzülme sıcaklığı: +90 °C PROTECT-HF / Box: -30 °C ila +105 °C PROTECT-HF RW: -55 °C ilâ +105 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Büzüşmeli hortum PROTECT-HF

Ürün kodu	Ürün açıklaması	Renk	Büzülme aralığı (mm)	Panel kalınlığı, çekilmiş +- 0,1 mm	Adet / Paket	Paket Miktarı
Büzüşmeli hortum PROTECT-HF Box						
61742489	PROTECT-HF Box 1,2/0,6 BK	siyah	1.2 - 0.6	0,41	15	1
61742490	PROTECT-HF Box 1,6/0,8 BK	siyah	1.6 - 0.8	0,43	15	1
61742491	PROTECT-HF Box 2,4/1,2 BK	siyah	2.4 - 1.2	0,51	15	1
61742492	PROTECT-HF Box 3,2/1,6 BK	siyah	3.2 - 1.6	0,51	15	1
61742493	PROTECT-HF Box 4,8/2,4 BK	siyah	4.8 - 2.4	0,51	12	1
61742494	PROTECT-HF Box 6,4/3,2 BK	siyah	6.4 - 3.2	0,65	12	1
61742495	PROTECT-HF Box 9,5/4,7 BK	siyah	9.5 - 4.7	0,65	10	1
61742496	PROTECT-HF Box 12,7/6,4 BK	siyah	12.7 - 6.4	0,65	8	1
61742497	PROTECT-HF Box 19,1/9,5 BK	siyah	19.1 - 9.5	0,77	5	1
61742498	PROTECT-HF Box 25,4/12,7 BK	siyah	25.4 - 12.7	0,89	3	1
Büzüşmeli hortum PROTECT-HF						
61742472	PROTECT-HF 1,2/0,6 BK	siyah	1.2 - 0.6	0,41	61	1
61742473	PROTECT-HF 1,6/0,8 BK	siyah	1.6 - 0.8	0,43	61	1
61742474	PROTECT-HF 2,4/1,2 BK	siyah	2.4 - 1.2	0,51	61	1
61742475	PROTECT-HF 3,2/1,6 BK	siyah	3.2 - 1.6	0,51	61	1
61742476	PROTECT-HF 4,8/2,4 BK	siyah	4.8 - 2.4	0,51	61	1
61742477	PROTECT-HF 6,4/3,2 BK	siyah	6.4 - 3.2	0,65	30,5	1
61742478	PROTECT-HF 9,5/4,7 BK	siyah	9.5 - 4.7	0,65	30,5	1
61742479	PROTECT-HF 12,7/6,4 BK	siyah	12.7 - 6.4	0,65	30,5	1
61742480	PROTECT-HF 19,1/9,5 BK	siyah	19.1 - 9.5	0,77	30,5	1

Büzüşmeli hortum PROTECT-HF

Ürün kodu	Ürün açıklaması	Renk	Büzülme aralığı (mm)	Panel kalınlığı, çekilmiş +- 0,1 mm	Adet / Paket	Paket Miktarı
61742481	PROTECT-HF 25,4/12,7 BK	siyah	25.4 - 12.7	0,89	18,3	1
61742482	PROTECT-HF 3,2/1,6 GN/YE	yeşil-sarı	3.2 - 1.6	0,51	61	1
61742483	PROTECT-HF 4,8/2,4 GN/YE	yeşil-sarı	4.8 - 2.4	0,51	61	1
61742484	PROTECT-HF 6,4/3,2 GN/YE	yeşil-sarı	6.4 - 3.2	0,65	30,5	1
61742485	PROTECT-HF 9,5/4,7 GN/YE	yeşil-sarı	9.5 - 9.5	0,65	30,5	1
61742486	PROTECT-HF 12,7/6,4 GN/YE	yeşil-sarı	12.7 - 6.4	0,65	30,5	1
61742487	PROTECT-HF 19,1/9,5 GN/YE	yeşil-sarı	19.1 - 9.5	0,77	30,5	1
61742488	PROTECT-HF 25,4/12,7 GN/YE	yeşil-sarı	25.4 - 12.7	0,89	18,3	1
Büzüşmeli hortum PROTECT-HF RW						
61742499	PROTECT-HF RW 2,4/1,2 BK	siyah	2.4 - 1.2	0.43 - 0.6	300	1
61742501	PROTECT-HF RW 3,2/1,6 BK	siyah	3.2 - 1.6	0.55 - 0.72	300	1
61742502	PROTECT-HF RW 4,8/2,4 BK	siyah	4.8 - 2.4	0.55 - 0.72	300	1
61742503	PROTECT-HF RW 6,4/3,2 BK	siyah	6.4 - 3.2	0.65 - 0.8	300	1
61742504	PROTECT-HF RW 9,5/4,7 BK	siyah	9.5 - 4.7	0.65 - 0.75	150	1
61742505	PROTECT-HF RW 12,7/6,4 BK	siyah	12.7 - 6.4	0.65 - 0.75	100	1
61742506	PROTECT-HF RW 19,1/9,5 BK	siyah	19.1 - 9.5	0.7 - 0.85	50	1
61742507	PROTECT-HF RW 25,4/12,7 BK	siyah	25.4 - 12.7	0.85 - 1.0	50	1
61742508	PROTECT-HF RW 2,4/1,2 WH	beyaz	2.4 - 1.2	0.43 - 0.6	300	1
61742509	PROTECT-HF RW 3,2/1,6 WH	beyaz	3.2 - 1.6	0.55 - 0.72	300	1
61742510	PROTECT-HF RW 4,8/2,4 WH	beyaz	4.8 - 2.4	0.55 - 0.72	300	1
61742511	PROTECT-HF RW	beyaz	6.4 - 3.2	0.65 - 0.8	300	1

Son durum (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

Büzüşmeli hortum PROTECT-HF

Ürün kodu	Ürün açıklaması	Renk	Büzülme aralığı (mm)	Panel kalınlığı, çekilmiş +- 0,1 mm	Adet / Paket	Paket Miktarı
	6,4/3,2 WH					
61742512	PROTECT-HF RW 9,5/4,7 WH	beyaz	9.5 - 4.7	0.65 - 0.75	150	1
61742513	PROTECT-HF RW 12,7/6,4 WH	beyaz	12.7 - 6.4	0.65 - 0.75	100	1
61742514	PROTECT-HF RW 19,1/9,5 WH	beyaz	19.1 - 9.5	0.7 - 0.85	50	1
61742523	PROTECT-HF RW 25,4/12,7 WH	beyaz	25.4 - 12.7	0.85 - 1.0	50	1
61742515	PROTECT-HF RW 2,4/1,2 YE	sarı	2.4 - 1.2	0.43 - 0.6	300	1
61742516	PROTECT-HF RW 3,2/1,6 YE	sarı	3.2 - 1.6	0.55 - 0.72	300	1
61742517	PROTECT-HF RW 4,8/2,4 YE	sarı	4.8 - 2.4	0.55 - 0.72	300	1
61742518	PROTECT-HF RW 6,4/3,2 YE	sarı	6.4 - 3.2	0.65 - 0.8	300	1
61742519	PROTECT-HF RW 9,5/4,7 YE	sarı	9.5 - 4.7	0.65 - 0.75	150	1
61742520	PROTECT-HF RW 12,7/6,4 YE	sarı	12.7 - 6.4	0.65 - 0.75	100	1
61742521	PROTECT-HF RW 19,1/9,5 YE	sarı	19.1 - 9.5	0.7 - 0.85	50	1
61742522	PROTECT-HF RW 25,4/12,7 YE	sarı	25.4 - 12.7	0.85 - 1.0	50	1