

PROTECT Box daralan makaron kutusu

Pratik bir kutuda sunulan büzülebilir plastik hortum, özellikle küçük tüketiciler için uygundur.

Bilgi

İnce duvarlı



Kimyasallara dayanıklı

Faydalar

Esnek

Mükemmel fiziksel ve mekanik özellikler

Kuzey Amerika ve Kanada'da kullanım için onaylı

Uygulama alanı

İzolasyon, koruma ve kablo demetleme

Green-yellow shrink tube: For identifying and marking earthing connectors and cables

Ürün özellikleri

Aleve dayanıklı (renk hariç: saydam)

Silikon içermez

UV dayanıklı (sadece renk: saydam)

Norm referansları / Onaylar

UL224 onaylı (renk hariç: saydam)

UL Dosya No: E476215 (renk hariç: saydam)

Not

Motor yağlarına karşı dayanıklı değildir

Dahil

Kolay depolama için istiflenebilir kutular

Son durum (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

PROTECT Box daralan makaron kutusu

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000217 ETIM 5.0 Class-Description: Büzüşen hortum
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000217 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Büzüşen hortum
Talep üzerine:	Diğer renkler talep üzerine sunulur
Not:	Tek panelli/ince cidarlı Dielektrik dayanımı: 20 kV/mm
Bilgi:	Büzülme oranı: 2:1
Renk seçeneği:	Siyah Transparan Yeşil-sarı
Malzeme:	Işınlanmış Polyolefin
Sıcaklık aralığı:	-55 °C ila +135 °C Büzülme sıcaklığı: +90 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

PROTECT Box daralan makaron kutusu

Ürün kodu	Ürün açıklaması	Renk	Büzülme aralığı (mm)	Panel kalınlığı, çekilmiş +- 0,1 mm	PU (m)	Paket Miktarı
61742423	PROTECT Box 1,2/0,6 BK	siyah	1.2 - 0.6	0,41	12	1
61742424	PROTECT Box 1,6/0,8 BK	siyah	1.6 - 0.8	0,43	12	1
61742425	PROTECT Box 2,4/1,2 BK	siyah	2.4 - 1.2	0,51	12	1
61742426	PROTECT Box 3,2/1,6 BK	siyah	3.2 - 1.6	0,51	12	1
61742427	PROTECT Box 4,8/2,4 BK	siyah	4.8 - 2.4	0,51	10	1
61742428	PROTECT Box 6,4/3,2 BK	siyah	6.4 - 3.2	0,64	8	1
61742429	PROTECT Box 9,5/4,7 BK	siyah	9.5 - 4.7	0,64	7	1
61742430	PROTECT Box 12,7/6,4 BK	siyah	12.7 - 6.4	0,64	6	1
61742431	PROTECT Box 19,1/9,5 BK	siyah	19.1 - 9.5	0,77	5	1
61742433	PROTECT Box 25,4/12,7 BK	siyah	25.4 - 12.7	0,89	3	1
61742434	PROTECT Box 1,2/0,6 TR	şeffaf	1.2 - 0.6	0,41	12	1
61742435	PROTECT Box 1,6/0,8 TR	şeffaf	1.6 - 0.8	0,43	12	1
61742436	PROTECT Box 2,4/1,2 TR	şeffaf	2.4 - 1.2	0,51	12	1
61742437	PROTECT Box 3,2/1,6 TR	şeffaf	3.2 - 1.6	0,51	12	1
61742438	PROTECT Box 4,8/2,4 TR	şeffaf	4.8 - 2.4	0,51	10	1
61742439	PROTECT Box 6,4/3,2 TR	şeffaf	6.4 - 3.2	0,64	8	1
61742440	PROTECT Box 9,5/4,7 TR	şeffaf	9.5 - 4.7	0,64	7	1
61742441	PROTECT Box 12,7/6,4 TR	şeffaf	12.7 - 6.4	0,64	6	1
61742442	PROTECT Box 19,1/9,5 TR	şeffaf	19.1 - 9.5	0,77	5	1
61742443	PROTECT Box 25,4/12,7 TR	şeffaf	25.4 - 12.7	0,89	3	1