

## PROTECT ısıyla daralan makaron

Büzülen hortum, CSA, UR gibi çeşitli onaylar nedeniyle özellikle Kuzey Amerika pazarı için ilgi çekicidir. Büzülme oranı: 2:1.

### Bilgi

İnce duvarlı



Kimyasallara dayanıklı



Alev geciktirici

### Faydalar

Esnek

Mükemmel fiziksel ve mekanik özellikler

Kuzey Amerika ve Kanada'da kullanım için onaylı

### Uygulama alanı

İzolasyon, koruma ve kablo demetleme

Green-yellow shrink tube: For identifying and marking earthing connectors and cables

### Ürün özellikleri

Aleve dayanıklı (renk hariç: saydam)

Silikon içermez

UV dayanıklı (sadece renk: saydam)

### Norm referansları / Onaylar

UL224 onaylı (renk hariç: saydam)

UL Dosya No: E476215 (renk hariç: saydam)

### Not

Motor yağlarına karşı dayanıklı değildir

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## PROTECT ısıyla daralan makaron

### Dahil

1,22 m'lik birimler içeren plastik çanta

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000217

ETIM 5.0 Class-Description: Büzüşen hortum

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000217

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Büzüşen hortum

Talep üzerine:

Diğer renkler talep üzerine sunulur

Not:

Tek panelli/ince cidarlı

Dielektrik dayanımı: 20 kV/mm

Bilgi:

Büzülme oranı: 2:1

Renk seçeneği:

Siyah Transparan Yeşil-sarı

Malzeme:

Işınlanmış Polyolefin

Sıcaklık aralığı:

-55 °C ila +135 °C

Büzülme sıcaklığı: +90 °C

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

**PROTECT ısıyla daralan makaron**

| Ürün kodu | Ürün açıklaması            | Renk       | Büzülme aralığı (mm) | Panel kalınlığı, çekilmiş<br>+- 0,1 mm | PU (m) | Paket Miktarı |
|-----------|----------------------------|------------|----------------------|----------------------------------------|--------|---------------|
| 61742400  | PROTECT 1,2/0,6 BK         | siyah      | 1.2 - 0.6            | 0,41                                   | 61     | 1             |
| 61742401  | PROTECT 1,6/0,8 BK         | siyah      | 1.6 - 0.8            | 0,43                                   | 61     | 1             |
| 61742402  | PROTECT 2,4/1,2 BK         | siyah      | 2.4 - 1.2            | 0,51                                   | 61     | 1             |
| 61742403  | PROTECT 3,2/1,6 BK         | siyah      | 3.2 - 1.6            | 0,51                                   | 61     | 1             |
| 61742404  | PROTECT 4,8/2,4 BK         | siyah      | 4.8 - 2.4            | 0,51                                   | 61     | 1             |
| 61742405  | PROTECT 6,4/3,2 BK         | siyah      | 6.4 - 3.2            | 0,64                                   | 30,5   | 1             |
| 61742406  | PROTECT 9,5/4,7 BK         | siyah      | 9.5 - 4.7            | 0,64                                   | 30,5   | 1             |
| 61742407  | PROTECT 12,7/6,4 BK        | siyah      | 12.7 - 6.4           | 0,64                                   | 30,5   | 1             |
| 61742408  | PROTECT 19,1/9,5 BK        | siyah      | 19.1 - 9.5           | 0,77                                   | 30,5   | 1             |
| 61742409  | PROTECT 25,4/12,7 BK       | siyah      | 25.4 - 12.7          | 0,89                                   | 18,3   | 1             |
| 61742416  | PROTECT 3,2/1,6<br>GN/YE   | yeşil-sarı | 3.2 - 1.6            | 0,51                                   | 61     | 1             |
| 61742417  | PROTECT 4,8/2,4<br>GN/YE   | yeşil-sarı | 4.8 - 2.4            | 0,51                                   | 61     | 1             |
| 61742418  | PROTECT 6,4/3,2<br>GN/YE   | yeşil-sarı | 6.4 - 3.2            | 0,64                                   | 30,5   | 1             |
| 61742419  | PROTECT 9,5/4,7<br>GN/YE   | yeşil-sarı | 9.5 - 4.7            | 0,64                                   | 30,5   | 1             |
| 61742420  | PROTECT 12,7/6,4<br>GN/YE  | yeşil-sarı | 12.7 - 6.4           | 0,64                                   | 30,5   | 1             |
| 61742421  | PROTECT 19,1/9,5<br>GN/YE  | yeşil-sarı | 19.1 - 9.5           | 0,77                                   | 30,5   | 1             |
| 61742422  | PROTECT 25,4/12,7<br>GN/YE | yeşil-sarı | 25.4 - 12.7          | 0,89                                   | 18,3   | 1             |