

SKINDICHT® VENT PA6

Basınç dengeleme elemanı; M6, M8 ve M12 bağlantı dişi; poliamid; siyah/açık gri/gümüş gri; IP68; hava miktarı (maks.): 3,5l/dak

SKINDICHT® VENT PA6, plastikten metrik basınç dengeleme elemanı, az yer gereksinen ve çok hava geçiren kapatma elemanı

Bilgi

Membran teknolojisine sahip nefes alabilir basınç dengeleme elemanı



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Kimyasallara dayanıklı



Montaj süresi



Alan gereksinimi



Dayanıklılık



Standart kılıf üniteli konnektör

Faydalar

Muhafaza kapatıldığında gerekli basınç dengelemesini sağlayan basınç dengeleme elemanı. Bu tamamen nem veya yoğuşma oluşumunu önler.

"PLUS" ekli ürün adlarında, sıkıştırma bölgesi en yüksek dış boyutuna karşılık gelir. Genişletilmiş sıkıştırma bölgesi sabit bağlantı dişi ile daha büyük çaplı iletkenlerin takılmasına olanak sağlar.

Teknik verilere (ürüne bağlı) uygun UL sertifikasyonu, ürünün Kuzey Amerika pazarında kullanılmasına izin verir.

Uygulama alanı

Özellikle optimum havalandırmaya ihtiyaç duyulan kapalı muhafazalar için.

İyi yağ direnci ve kimyasal direnç.

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® VENT PA6

Siyah varyantlar UV ışınlarına karşı dayanıklıdır ve bu nedenle dış mekân kullanımı için uygundur.

Ürün özellikleri

Bir sistem içinde kapatma elemanı ve basınç eşitleme
Daha az yer ihtiyacı
Yüksek hava akımı

Norm referansları / Onaylar

İsteğe bağlı olarak olarak UL 508 A uyarınca onaylı

Not

Daha fazla ayrıntılı bilgi almak için bkz. veri sayfası

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Sertifikalar:	EN 60423 uyarınca metrik diş
Not:	Membran: Akrilik kopolimer
Renk seçeneği:	Açık gri (RAL 7035) Black (RAL 9005), UV-resistant
Malzeme:	Polyamid 6 - Standard versiyon / UL 94 V2 Polyamid 66 - UL Versiyon / UL 94 V0 Yassı sızdırmazlık NBR - Standart versiyon O-Ring NBR - UL versiyon
Koruma sınıfı:	Standard: IP66 / IP68 / IP69 UL: IP66 / IP67 / IP69
Sıcaklık aralığı:	-20 °C ila +100 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® VENT PA6

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Adet / Paket
Sertifikasız versiyon				
51730200	SKINDICHT® VENT 12x1,5 BK	17.3	10	25
51730202	SKINDICHT® VENT 12x1,5 LGY	17.3	10	25
cURus sertifikalı versiyon				
51730201	SKINDICHT® VENT 12x1,5 BK plus	17.3	10	25
51730203	SKINDICHT® VENT 12x1,5 LGY plus	17.3	10	25

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

SKINDICHT® VENT PA6

