

SKINDICHT® BL-M ATEX

SKINDICHT® BL-M ATEX, nikel kaplı pirinç kör tapalar, yüksek koruma dereceli ve soğuğa dayanıklı, denizdeki mobil uygulamalar için



Korozyona dayanıklı



Sağlam



Dayanıklılık



Isı dayanımı

Faydalar

Yüksek koruma derecesi
Soğuk etkisi direnci

Uygulama alanı

Ekipman grubu II / Kategori 2G+1D
Cihazlar, makineler ve aygıtlar
Açık deniz ve denizcilik sektörlerinde mobil uygulamalar için
Kimya ve petrokimya endüstrisi

Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo vida rakoru için fiş

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000032

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® BL-M ATEX

Sertifikalar:	ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kapatma cıvatası Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEX IBE 13.0029X CE 0637 Ex II 2G
Malzeme:	Gövde: nikel kaplı piring O-ring: NBR
Testler:	DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7 DIN EN 60079-31
Koruma sınıfı:	IP 68 - 5 bar
Sıcaklık aralığı:	-30 °C ila +90 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® BL-M ATEX

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	SW wrench size mm	Thread length D mm	Dış çap (mm)	Paket Miktarı
SKINDICHT® BL-M ATEX					
52103103	M 12 x 1,5	16	5	17.8	50
52103113	M 16 x 1,5	20	5	22.0	50
52103123	M 20 x 1,5	24	6	26.4	50
52103133	M 25 x 1,5	29	7	31.9	50
52103143	M 32 x 1,5	36	8	39.6	25
52103153	M 40 x 1,5	45	8	49.5	25
52103163	M 50 x 1,5	54	9	59.0	10
52103173	M 63 x 1,5	67	10	73.5	10