

SKINDICHT® BL-M hex.

SKINDICHT® BL-M, önceden hazırlanmış dış deliklerini kapatmak için altıgen pirinç kör tapa, açık uçlu anahtarlı montaj



Korozyona dayanıklı



Sağlam



Dayanıklılık



Isı dayanımı

Faydalar

+100 °C sıcaklıklara kadar dayanıklıdır.

Monte edilmiş bir O-ring vida dişlerinin/geçiş deliklerinin sıvı sızdırmaz şekilde kapatılmasını ve böylece daha yüksek bir koruma sınıfı (IP 68'e kadar) sağlar.

Simple assembly by using an open-end wrench.

"LF" ile sonlanan ürün numaraları, normalde aynı ürün özelliklerine sahip kurşunsuz ürün alternatifleridir. "Kurşun içermeyen" ürünler, şu anda bakır alaşımlarında yüzde dört'e kadar oluşabilen ancak gelecekte RoHS yönetmeliğine göre yasaklanabilen kurşun ilavesi gerektirmez.

Uygulama alanı

Muhafazada dolu olmayan metrik bir vida dişliği deliğin kapatılması için.

Yüksek kimyasal ve mekanik yüklere karşı dayanıklıdır.

Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi

Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

Paslanmaz çelik kör tapalar istek üzerine

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® BL-M hex.**Teknik Veri**

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo vida rakoru için fiş

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000032

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kapatma cıvatası

Talep üzerine:

FKM O-ring ile monte edilmiş (-20 °C ila +200 °C)

Malzeme:

Gövde: nikel kaplı pirinç O-ring: NBR

Koruma sınıfı:

IP 68 - 5 bar

Sıcaklık aralığı:

-20 °C ila +100 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® BL-M hex.

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	SW wrench size mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Dış çap (mm)	Adet / Paket
SKINDICHT® BL-M hex.						
52103405	M 12 x 1,5	16	8.0	5	17.8	50
52103415	M 16 x 1,5	20	8.0	5	22.0	50
52103425	M 20 x 1,5	24	9.5	6	26.4	50
52103435	M 25 x 1,5	29	11.0	7	31.9	50
52103445	M 32 x 1,5	36	12.0	8	39.6	25
52103455	M 40 x 1,5	45	13.0	8	49.5	25
52103465	M 50 x 1,5	54	15.0	9	59.0	10
52103475	M 63 x 1,5	67	16.0	10	73.5	10
Kurşunsuz pirinç model						
52103405LF	M 12 x 1,5	16	8.0	5	17.8	50
52103415LF	M 16 x 1,5	20	8.0	5	22.0	50
52103425LF	M 20 x 1,5	24	9.5	6	26.4	50

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16