

## SKINDICHT® BL-M

SKINDICHT® BL-M, önceden dış açılmış delikleri kapatmak için pirinç kör tapalar, tornavidayla montaj



CE UK CA



Korozyona dayanıklı



Sağlam



Dayanıklılık



Isı dayanımı

### Faydalar

+200 °C sıcaklıklara kadar dayanıklıdır.

Düz tornavida ile kolay montaj.

"LF" ile sonlanan ürün numaraları, normalde aynı ürün özelliklerine sahip kurşunsuz ürün alternatifleridir. "Kurşun içermeyen" ürünler, şu anda bakır alaşımlarında yüzde dört'e kadar oluşabilen ancak gelecekte RoHS yönetmeliğine göre yasaklanabilen kurşun ilavesi gerektirmez.

### Uygulama alanı

Muhafazada dolu olmayan metrik bir vida dişliği deliğin kapatılması için.

Yüksek kimyasal ve mekanik yüklere karşı dayanıklıdır.

### Ürün özellikleri

Tornavida ile montaj

### Norm referansları / Onaylar

UL Dosya Nr. E79903

### Ürün yapısı

Son durum (18.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINDICHT® BL-M

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi  
Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo vida rakoru için fiş

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000032

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kapatma civatası

Sertifikalar:

UL File E79903

Talep üzerine:

FKM O-ring ile monte edilmiş (-20°C ila +200°C)

Malzeme:

Gövde: nikel kaplı piring O-ring: NBR

Koruma sınıfı:

IP 54

IP 68 (with O-ring)

Sıcaklık aralığı:

O-ring ile -20°C ila +100°C

O-ring olmadan -60°C ila +200°C

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.  
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

## SKINDICHT® BL-M

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Dış çap (mm)	Adet / Paket
SKINDICHT® BL-M					
52103100	M 12 x 1,5	7.5	5	14.0	100
52103110	M 16 x 1,5	8.0	5	18.0	100
52103120	M 20 x 1,5	9.5	6	22.0	100
52103130	M 25 x 1,5	11.0	7	28.0	100
52103140	M 32 x 1,5	12.0	8	35.0	50
52103150	M 40 x 1,5	13.0	9	44.0	25
52103160	M 50 x 1,5	15.0	9	54.0	10
52103170	M 63 x 1,5	16.0	10	70.0	10
52103190	M 75 x 1,5	17.0	11	80.0	1
52103100LF	M 12 x 1,5	7.5	5	14.0	100
52103110LF	M 16 x 1,5	8.0	5	18.0	100
52103120LF	M 20 x 1,5	9.5	6	22.0	100
SKINDICHT® BL-M, O-ring ile					
52103105	M 12 x 1,5	7.5	5	14.0	100
52103115	M 16 x 1,5	8.0	5	18.0	100
52103125	M 20 x 1,5	9.5	6	22.0	100
52103135	M 25 x 1,5	11.0	7	28.0	100
52103145	M 32 x 1,5	12.0	8	35.0	50
52103155	M 40 x 1,5	13.0	9	44.0	25
52103165	M 50 x 1,5	15.0	9	54.0	10
52103175	M 63 x 1,5	16.0	10	70.0	10
52103105LF	M 12 x 1,5	7.5	5	14.0	100
52103115LF	M 16 x 1,5	8.0	5	18.0	100
52103125LF	M 20 x 1,5	9.5	6	22.0	100

Son durum (18.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16

**SKINDICHT® BL-M**

