


SKINDICHT® BLK-GL-M

SKINDICHT® BLK-GL-M, önceden açılmış vida deliklerini kapatmak için yüksek stabiliteye sahip, fiberglas kuvvetlendirmeli poliamid kör tapa



Sağlam



Dayanıklılık



Su geçirmez

Faydalar

Önceden dış açılmış delikleri kapatmak için
Fiberglas güçlendirme sayesinde yüksek stabilite

Uygulama alanı

Kontrol kabini üretimi
Dağıtım kutusu
Bağlantı kutuları

Ürün özellikleri

Tornavida ile montaj

Norm referansları / Onaylar

UL Dosya Nr. E79903

Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

SKINDICHT® BLK-GL-M

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo vida rakoru için fiş

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000032

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kapatma cıvatası

Sertifikalar:

UL inceleme sürecinde

Renk seçeneği:

Gümüş gri (RAL 7001)

Açık gri (RAL 7035)

Siyah (RAL 9005)

Malzeme:

Polyamid, cam elyafı takviyeli

O-Ring: NBR

Koruma sınıfı:

IP 54

IP 68 (with O-ring)

Sıcaklık aralığı:

O-ring ile -20 °C ila +100 °C

O-ring olmadan -40 °C ila +100 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® BLK-GL-M

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Dış çap (mm)	Adet / Paket
SKINDICHT® BLK-GL-M gümüş gri					
52006101	M 12 x 1,5	8.7	7	15.0	100
52006111	M 16 x 1,5	9.8	7	20.0	100
52006121	M 20 x 1,5	10.3	7	24.0	100
52006131	M 25 x 1,5	11.5	8	30.0	100
52006141	M 32 x 1,5	12.0	8	37.0	50
52006151	M 40 x 1,5	13.0	8	46.0	25
52006161	M 50 x 1,5	15.0	10	56.0	25
52006171	M 63 x 1,5	17.0	12	70.0	25
SKINDICHT® BLK-GL-M açık gri					
52006100	M 12 x 1,5	8.7	7	15.0	100
52006110	M 16 x 1,5	9.8	7	20.0	100
52006120	M 20 x 1,5	10.3	7	24.0	100
52006130	M 25 x 1,5	11.5	8	30.0	100
52006140	M 32 x 1,5	12.0	8	37.0	50
52006150	M 40 x 1,5	13.0	8	46.0	25
52006160	M 50 x 1,5	15.0	10	56.0	25
52006170	M 63 x 1,5	17.0	12	70.0	25
SKINDICHT® BLK-GL-M siyah					
52006103	M 12 x 1,5	8.7	7	15.0	100
52006113	M 16 x 1,5	9.8	7	20.0	100
52006123	M 20 x 1,5	10.3	7	24.0	100
52006133	M 25 x 1,5	11.5	8	30.0	100
52006143	M 32 x 1,5	12.0	8	37.0	50
52006153	M 40 x 1,5	13.0	8	46.0	25
52006163	M 50 x 1,5	15.0	10	56.0	25
52006173	M 63 x 1,5	17.0	12	70.0	25
SKINDICHT® BLK-GL-M gümüş gri, O-ring ile monte edilmiş					
52006109	M 12 x 1,5	8.7	7	15.0	100
52006119	M 16 x 1,5	9.8	7	20.0	100
52006129	M 20 x 1,5	10.3	7	24.0	100
52006139	M 25 x 1,5	11.5	8	30.0	100
52006149	M 32 x 1,5	12.0	8	37.0	50
52006159	M 40 x 1,5	13.0	8	46.0	25
52006169	M 50 x 1,5	15.0	10	56.0	25

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

SKINDICHT® BLK-GL-M

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Dış çap (mm)	Adet / Paket
52006179	M 63 x 1,5	17.0	12	70.0	25
SKINDICHT® BLK-GL-M açık gri, O-ring ile monte edilmiş					
52006107	M 12 x 1,5	8.7	7	15.0	100
52006117	M 16 x 1,5	9.8	7	20.0	100
52006127	M 20 x 1,5	10.3	7	24.0	100
52006137	M 25 x 1,5	11.5	8	30.0	100
52006147	M 32 x 1,5	12.0	8	37.0	50
52006157	M 40 x 1,5	13.0	8	46.0	25
52006167	M 50 x 1,5	15.0	10	56.0	25
52006177	M 63 x 1,5	17.0	12	70.0	25
SKINDICHT® BLK-GL-M siyah, O-ring ile monte edilmiş					
52006106	M 12 x 1,5	8.7	7	15.0	100
52006116	M 16 x 1,5	9.8	7	20.0	100
52006126	M 20 x 1,5	10.3	7	24.0	100
52006136	M 25 x 1,5	11.5	8	30.0	100
52006146	M 32 x 1,5	12.0	8	37.0	50
52006156	M 40 x 1,5	13.0	8	46.0	25
52006166	M 50 x 1,5	15.0	10	56.0	25
52006176	M 63 x 1,5	17.0	12	70.0	25

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16