


SKINDICHT® BLK-M

SKINDICHT® BLK-M, önceden hazırlanmış dış deliklerini kapatmak için kör tapa, polistiroiden uygun maliyetli varyant



Dayanıklılık



UV-dayanım



Su geçirmez

Faydalar

Önceden dış açılmış delikleri kapatmak için
Uygun maliyetli çözüm

Uygulama alanı

Kontrol kabini üretimi
Dağıtım kutusu
Bağlantı kutuları

Ürün özellikleri

Tornavida ile montaj

Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo vida rakoru için fiş

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000032

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kapatma civatası

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® BLK-M

Renk seçeneği:	Açık gri (RAL 7035)
Malzeme:	Darbelere dayanıklı polistiren
Koruma sınıfı:	IP 54 IP 68 (with O-ring)
Sıcaklık aralığı:	-25 °C ila +60 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® BLK-M

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Dış çap (mm)	Adet / Paket
SKINDICHT® BLK-M					
52006600	M 12 x 1,5	8.0	6	15.0	100
52006610	M 16 x 1,5	9.0	6	20.0	100
52006620	M 20 x 1,5	9.5	6	24.0	100
52006630	M 25 x 1,5	11.5	8	30.0	100
52006640	M 32 x 1,5	12.0	8	37.0	50
52006650	M 40 x 1,5	13.0	8	46.0	25
52006660	M 50 x 1,5	15.0	10	56.0	25
52006670	M 63 x 1,5	17.0	12	70.0	25