

## SKINDICHT® SM-M INOX

SKINDICHT® SM-M INOX, geçiş delikleri bulunan ince mahfaza duvarları için paslanmaz çelik metrik kontra somunlar

### Bilgi

Paslanmaz çelik metrik kontra somun



Kimyasallara dayanıklı



Mekanik dayanım

### Uygulama alanı

Rakora somun takılması gerektiğinde ya da ince duvarlı muhafazalarda geçiş deliklerinde kullanılır

### Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi  
Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

ETIM 5.0 Class-Açıklama: Dişli kablo rakoru için kilitli somun

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000940

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo vida bağlantısı için kontra somun

Malzeme:

Paslanmaz çelik 303

Sıcaklık aralığı:

-60 °C ila +200 °C

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.  
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

**SKINDICHT® SM-M INOX**

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Kalınlık (mm)	SW wrench size mm	Dış çap (mm)	Adet / Paket
SKINDICHT® SM-M INOX					
52032585	M 12 x 1,5	2.8	15	16.5	10
52032615	M 16 x 1,5	2.8	19	20.9	10
52032625	M 20 x 1,5	3.0	24	26.7	10
52032635	M 25 x 1,5	3.5	30	33.0	10
52032645	M 32 x 1,5	4.0	36	39.0	10
52032655	M 40 x 1,5	5.0	46	50.0	10
52032665	M 50 x 1,5	5.0	55	60.0	10
52032675	M 63 x 1,5	6.0	70	78.0	10

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16